

PHILIPS

Sijalka (z možnostjo
zatemnitve)

LED

4–25 W


E27

plamen

Možnost zatemnitve



8719514315457



Vrhunska LED-sijalka za dom

Ta Philipsova sijalka LED oddaja čudovito in zelo toplo svetlobo, ima izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavlja znatne prihranke pri energiji. Zaradi njene barvne temperature plamena je sijalka popolna izbira za prijetno vzdušje.

Pametna osvetlitev enostavne uporabe za priročnejše vsakdanje življenje


- Izjemno topla bela svetloba z možnostjo zatemnitve

Zasnovana za občudovanje in privlačna, ko je vklopljena ali izklopljena

- Čudovitega videza, ko so vklopljene ali izklopljene

Značilnosti

Izjemno topla bela svetloba z možnostjo zatemnitve



Izboljšajte vzdušje v svojem domu z dodatno toplo belo svetlobo, ki jo je mogoče z aplikacijo ali glasovnim ukazom zatemniti na željeno raven svetlosti.

Čudovitega videza, ko so vklopljene ali izklopljene



»Te krasne sijalke z vidno žarilno nitko poskrbijo za pridih elegance in nostalgije v vsakem prostoru. Privlačne na pogled, ko so vklopljene ali izklopljene.«

Specifikacije

Značilnosti

- Možnost zatemnitve: Da
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena svetilka
- Vtičnica: E27
- Tehnologija: LED
- Vrsta stekla: Jantarna

Dimenzije sijalke

- Višina: 14,3 cm
- Teža: 0,045 kg
- Širina: 6,5 cm

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 let
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h
- Število ciklov preklopa: 20.000

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 1800 K
- Svetla barva kategorije: plamen
- Nazivni svetlobni tok: 250 lm
- Čas vklopa: <0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: Takojšnja polna svetloba
- barvni obroč: 818 | CCT of 1800K

Razno

- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 24 mA
- Učinkovitost: 62 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514315457
- EOC: 871951431545700
- Ime izdelka: LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.7
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 4 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 25 W

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 14,3 cm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Nazivni svetlobni tok: 250 lm
- Nazivna moč: 4 W

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50–60 Hz

Značilnosti

- EAN/UPC – izdelek: 8719514315457
- Višina: 14,3 cm
- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 let
- Tok v sijalki: 24 mA
- Neto teža: 0,042 kg
- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Teža: 0,045 kg
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Skladnost barv: 6SDCM
- Bruto teža: 0,066 kg
- številka EAN: 8719514315457
- Nazivni svetlobni tok: 250 lm
- Oblika svetilke: Neusmerjena svetilka
- Širina: 6,5 cm
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Višina: 17,700 cm
- EOC: 871951431545700
- Vtičnica: E27
- Število ciklov preklopa: 20.000
- Barvna temperatura: 1800 K
- Udobje oči: Da
- Dolžina: 7,000 cm
- Ime izdelka: LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4
- Koeficient moči: 0.7
- Nazivna moč: 4 W
- Tehnologija: LED
- Svetla barva kategorije: plamen
- Širina: 7,500 cm
- Napetost: 220–240 V
- Vrsta stekla: Jantarna
- Nazivni svetlobni tok: 250 lm
- Moč: 4 W
- Dolžina: 14,3 cm
- Čas vklopa: <0.5 s
- Moč enakovredne navadne sijalke: 25 W
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: Takojšnja polna svetloba
- barvni obroč: 818 | CCT of 1800K
- Frekvenca: 50–60 Hz



Datum izdaje: 2022-05-12
Različica: 0.185

© 2022 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com