

PHILIPS

Luz (regulable)

LED

4 W-25 W

E27

Llama

Regulación de la intensidad



8719514315471



LED de última generación para el hogar

Esta luz LED de Philips proporciona una luz hermosa y extra cálida, una vida útil excepcionalmente larga y un ahorro de energía importante e inmediato. Con su temperatura de color de llama, es la elección perfecta para crear un ambiente acogedor.

Iluminación inteligente fácil de usar para una vida cotidiana más práctica


- Luz blanca extra cálida regulable

Diseñadas para ser vistas. Lucen bien encendidas y apagadas

- Lucen bien encendidas y apagadas

Destacados

Luz blanca extra cálida regulable



Mejora el ambiente en tu hogar con una luz blanca extra cálida que se

regula suavemente mediante la aplicación o con la voz hasta lograr el nivel de brillo deseado.

Lucen bien encendidas y apagadas



"Estas hermosas luces de filamento visible añaden un toque de estilo y una sensación de nostalgia a cualquier habitación. Lucen bien encendidas y apagadas. "

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Globo no direccional
- Toma de corriente: E27
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Ámbar

Dimensiones del producto

- Alto: 14,3 cm
- Peso: 0,06 kg
- Ancho: 9,6 cm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 20.000

Características de la luz

- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Temperatura de color: 1800 K
- Categoría de color de la luz: Llama
- Flujo luminoso nominal: 250 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 818 | CCT of 1800K

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 24 mA
- Eficacia: 62 lm/W

Información del empaque

- EAN: 8719514315471
- EOC: 871951431547100
- Título del producto: LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia en vatios: 4 W
- Potencia en vatios equivalente: 25 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 14,3 cm

Valores nominales

- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 250 lm
- Potencia asignada: 4 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8719514315471
- Peso neto: 0,060 kg
- Peso bruto: 0,113 kg
- Alto: 18,200 cm
- Largo: 10,200 cm
- Ancho: 13,000 cm
- Número de material (12NC):
929002983001



Fecha de publicación:
2023-11-08
Versión: 0.172

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com