

PHILIPS

燈泡 (可調式)

LED

4W-25W

E27

火焰效果

調光



8719514315471



適合居家照明的先進 LED 技術

飛利浦 LED 燈泡不但能提供優雅且格外溫暖的白光，使用壽命也特別長，可立即大幅節省能源消耗。這款燈泡具有火焰色溫，是營造舒適氛圍的理想選擇。

簡單易用的智慧型照明讓日常生活更方便


- 可調式、格外溫暖白光

出色的設計，亮燈關燈皆美觀

- 亮燈關燈皆美觀

產品特點

可調式、格外溫暖白光



使用格外溫暖白光增強您家中的氛圍，透過應用程式或語音流暢地調暗到您想要的亮度。

亮燈關燈皆美觀



「這些帶有可見燈絲的優美燈泡可為任何房間增添時尚和懷舊氣息。亮燈關燈皆美觀。」

規格

燈泡特性

- 可調式: 是
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性球型燈泡
- 插座: E27
- 燈泡表層: 琥珀色
- 燈泡材質: 玻璃

燈泡尺寸

- 高度: 14.3 cm
- 寬度: 9.6 cm

設計與外型

- 材質: 玻璃

耐用性

- 標稱使用壽命: 15,000 h
- 更換週期數目: 20,000
- 環境溫度範圍: -20 至 +45 °C

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 1800 K
- 額定光通量: 250 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 0.5 s
- 色碼: 818 | CCT of 1800K
- 相關色彩溫度 (規範): 1800 K
- 光效 (額定) (標準): 62 lm/W
- 光通量: 250 lm
- 頻閃效應能見度測量 (SVM): 0.4

其他

- EyeComfort: 是

其他特性

- 效率: 62 lm/W
- CE 標誌: 是
- 符合歐盟 RoHS 標準: 是

包裝資訊

- EAN: 8719514315471
- EOC: 871951431547100
- 產品名稱: LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

功率

- 功率因數 (比值): 0.7

耗電量

- 功率因數: 0.7
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 4 W
- 等效瓦數: 25 W
- 耗電量: 4 W

產品尺寸與重量

- 長度: 14.3 cm

額定值

- 額定壽命: 15,000 h

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz
- 可調光: 僅能使用特定調光器
- 閃爍值 (PstLM) - 符合 EN 61000-3-3 的閃爍值: 1
- 線路頻率: 50 to 60 Hz
- 燈座基底: E27

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514315471
- 淨重: 0.06 kg
- 淨重: 0.11 kg
- 高度: 18.2 cm
- 長度: 10.2 cm
- 寬度: 13 cm
- 材質編號 (12NC): 929002983001



出版日期: 2024-02-07
版本: 0.176

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com