

PHILIPS

Pære (dæmpbar)

LED

3,4 W – 40 W

E27

Varmt skær

Dæmpning



8719514323759



Oplev varmt hvidt LED lys, der kan dæmpes

Philips LED pærer udsender et smukt, varmt hvidt lys, har en ualmindelig lang levetid og giver øjeblikkelige og mærkbare energibesparelse. Denne pære har et rent og elegant design – en perfekt erstatning for de traditionelle matterede pærer.

Vælg en bæredygtig løsning

- Bedre for tegnebogen og planeten

Skab det rette lys til hjemmet

- Perfekt til almen rumbelysning

Vigtigste nyheder

Sparer op til 90 % energi

LED-teknologi sparer op til 90 % energi sammenlignet med en standardpære. Den tjener sig således ind og sparer dig penge år efter år. Den beskytter samtidig miljøet.

Perfekt til almen belysning



Moderne belysning med standard LED pærer fra Philips til alsidig belysning, perfekt til almen rumbelysning.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Dæmpbar: Kun med specifikke lysdæmpere
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Glastype: Klar
- Pære finish: Klar
- Lyskildemateriale: Glas

Mål for pære

- Højde: 10,4 cm
- Bredde: 6 cm

Design og finish

- Materiale: Glas

Holdbarhed

- Normeret levetid: 15.000 t
- Antal tændingscyklusser: 20.000

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
- Farvetemperatur: 2200–2700 K
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Effektivitet: 138 lm/W

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514323759
- EOC: 871951432375900
- Produktets titel: LED classic 40W A60 E27 CL WGD90 SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.6
- Spænding: 220–240 V
- Wattforbrug: 3,4 W
- Svarende til wattforbrug: 40 W
- Energimærke (EEL): D

Produktmål og -vægt

- Længde: 10,4 cm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1109129

Pæren

- Farvekonsistens: 6

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514323759
- Nettovægt: 0,03 kg
- Bruttovægt: 0,05 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 6,5 cm
- Bredde: 6,3 cm
- Materialenummer (12NC): 929003009901



Udgivelsesdato:
2024-02-04
Version: 0.235

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com