

PHILIPS

Žárovka
(stmívatelná)

LED

5,9–60 W

E27

Warm Glow

Stmívání



8719514323919



Užijte si stmívatelné, teplé bílé LED světlo

Žárovky Philips LED poskytují krásné teplé bílé světlo, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory. Díky čistému a elegantnímu designu je tato žárovka ideální náhradou za obyčejné mléčné žárovky.

Zvolte udržitelné řešení

- Lepší pro vaši peněženku i pro planetu

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Ideální pro celkové osvětlení místností

Přednosti

Uspoří až 90 % energie

V porovnání s klasickými žárovkami dosahuje technologie LED až 90 % úspory. Zaplatí tedy samu sebe a šetří vaše peníze rok za rokem. Pomáhá také chránit životní prostředí.

Ideální pro celkové osvětlení



Moderní osvětlení pomocí standardních LED žárovek Philips pro osvětlení všeho kolem – dokonalá volba pro celkové osvětlení.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Stmívatelné: Pouze s určitými stmívači
- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrová žárovka
- Patice: E27
- Technologie: LED
- Typ skla: Čirá

Rozměry zářivky

- Výška: 14 cm
- Hmotnost: 0,043 kg
- Šířka: 6,4 cm

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 let
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Nominální životnost: 15 000 h
- Počet cyklů zapnutí: 20 000

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6SDCM
- Index barevného podání (CRI): 90
- Teplota chromatičnosti: 2200–2700 K
- Kategorie barvy světla: Teplá záře
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Doba náběhu: <0.5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 40 mA
- Účinnost: 136 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8719514323919
- EOC: 871951432391900
- Název produktu: LED classic 60W ST64 E27 CL WGD90 SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.6
- Napětí: 220–240 V
- Příkon: 5,9 W
- Ekvivalentní příkon: 60 W
- Třída energetické účinnosti (EEL): D

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 14 cm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000 h
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Jmenovitý výkon: 5.9 W

Technické údaje

- Frekvence: 50–60 Hz

Žárovka

- Konzistence barev: 6

Charakteristika zdroje

- EAN/UPC – výrobek: 8719514323919
- Výška: 14 cm
- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 let
- Proud žárovky: 40 mA
- Čistá hmotnost: 0,042 kg
- Jmenovitá životnost: 15 000 h
- Konzistence barev: 6
- Zamýšlené použití: Interiér
- Hmotnost: 0,043 kg
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Konzistence barev: 6SDCM
- Hrubá hmotnost: 0,066 kg
- EAN: 8719514323919
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Tvar svítidla: Nesměrová žárovka
- Šířka: 6,4 cm
- Index barevného podání (CRI): 90
- Výška: 17,700 cm
- EOC: 871951432391900
- Patice: E27
- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Teplota chromatičnosti: 2200–2700 K
- EyeComfort: Ano
- Délka: 7,000 cm
- Název produktu: LED classic 60W ST64 E27 CL WGD90 SRT4
- Účinnost: 0.6
- Jmenovitý výkon: 5.9 W
- Technologie: LED
- Kategorie barvy světla: Teplá záře
- Šířka: 7,500 cm
- Napětí: 220–240 V
- Typ skla: Čirá
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Číslo materiálu (12NC): 929003010701
- Příkon: 5,9 W
- Délka: 14 cm
- Doba náběhu: <0.5 s
- Ekvivalentní příkon: 60 W
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 922–927 | CCT of 2200K–2700K
- Frekvence: 50–60 Hz



Datum vydání: 2022-06-11
Verze: 0.217

© 2022 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.