

PHILIPS

Sijalka (z možnostjo
zatemnitve)

LED

5,9–60 W

E27

Topla svetloba

Možnost zatemnitve



8719514323957



Uživajte v topli beli LED-svetlobi z zatemnitvijo

Philipsove sijalke LED oddajajo čudovito toplo belo svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne prihranke pri energiji. Sijalka s čisto in elegantno zasnovo je popoln nadomestek klasičnih motnih sijalk.

Izberite sonaravno rešitev

- Boljše za vašo denarnico in naš planet

Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom

- Idealno za splošno osvetlitev prostora

Značilnosti

Prihranite do 90 % energije

Tehnologija LED porabi do 90 % manj energije v primerjavi s standardnimi sijalkami. Strošek nakupa se vam tako kmalu povrne, poleg tega pa vsako leto prihranite kar nekaj denarja. Hkrati tako pomagata tudi pri varovanju okolja.

Idealno za splošno osvetlitev



Philipsove standarde LED-sijalke za vse potrebe zagotavljajo sodobno in idealno splošno osvetlitev prostorov.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Možnost zatemnitve: Samo s posameznimi zatemnilnimi stikali
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena kroglasta
- Vtičnica: E27
- Vrsta stekla: Prozorna
- Premaz sijalke: Prozorna

Dimenzije sijalke

- Višina: 13,7 cm
- Širina: 9,5 cm

Zasnova in izdelava

- Material: Steklo

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 15.000 h
- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 90
- Barvna temperatura: 2200-2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 806 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Razno

- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 136 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514323957
- EOC: 871951432395700
- Ime izdelka: LED classic 60W G93 E27 CL WGD90 1PF/4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.6
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 5,9 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 60 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): D

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 13,7 cm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 453252

Sijalka

- Skladnost barv: 6

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514323957
- Neto teža: 0,06 kg
- Bruto teža: 0,11 kg
- Višina: 18,2 cm
- Dolžina: 10,2 cm
- Širina: 13 cm
- Številka materiala (12NC): 929003010901



Datum izdaje: 2024-02-04
Različica: 0.226

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com