

PHILIPS

Ampul (Dim edilebilir)

LED

5,9 W-60 W

E27

Loş Işık

Dimleme



8719514323957



Kısıtlanabilir sıcak beyaz LED ışığı deneyimleyin

Philips LED ampuller hoş, sıcak bir beyaz ışık, son derece uzun ömür ve anında yüksek enerji tasarrufu sağlar. Klasik ve zarif tasarımıyla bu ampul, geleneksel buzlu ampullerinizin yerini mükemmel şekilde doldurur.

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Cüzdanınız ve gezegeniniz için daha iyi

Eviniz için ideal ışığı sağlayın

- Genel oda aydınlatması için mükemmel seçim

Özellikler

%90'a varan enerji tasarrufu

LED teknolojisi, standart ampulünüzle karşılaştırıldığında %90'a varan enerji tasarrufu sağlar. Böylece kendi masrafını çıkartır ve her yıl tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca çevreyi korumaya da yardımcı olur.

Genel aydınlatma için mükemmel seçim



Tüm çevrede aydınlatma için standart Philips LED ampullerle modern aydınlatma, genel oda aydınlatması için mükemmeldir.

Teknik Özellikler

Özellikler

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan glob
- Soket: E27
- Teknoloji: LED
- Cam türü: Şeffaf

Ampul boyutları

- Yükseklik: 13,7 cm
- Ağırlık: 0,058 kg
- Genişlik: 9,5 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 20.000

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 90
- Renk sıcaklığı: 2200-2700 K
- Işık Renk Kategorisi: Loş Işık
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- Başlama süresi: <0.5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık
- Renk Kodu: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Çeşitli

- GözRahatlığı: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 40 mA
- Verim: 136 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514323957
- EOC: 871951432395700
- Ürün başlığı: LED classic 60W G93 E27 CL WGD90 1PF/4

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.6
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 5,9 W
- Watt eşdeğeri: 60 W
- Energy Efficiency Class: D

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 13,7 cm

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- Nominal güç: 5.9 W

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz

Ampul

- Renk tutarlılığı: 6

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514323957
- Net ağırlık: 0,060 kg
- Brüt ağırlık: 0,113 kg
- Yükseklik: 18,200 cm

- Uzunluk: 10,200 cm
- Genişlik: 13,000 cm
- Malzeme numarası (12NC):
929003010901



Yayın tarihi: 2021-09-17
Sürüm: 0.140

© 2021 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com