

# PHILIPS

LED Lampe  
(dimmbar)

LED

7,2 W–75 W

B22

Warm Glow

Dimmfunktion



8719514324053



## Erleben Sie dimmbares, warmweißes LED-Licht

Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für die herkömmlichen, matten Glühlampen.

### **Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung**

- Schont den Geldbeutel und die Umwelt

### **Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause**

- Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen

# Besonderheiten

## Spart bis zu 90 % Energie

Die LED-Technologie spart bis zu 90 % Energie im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühlampe. Sie macht sich schnell bezahlt und spart Ihnen Jahr um Jahr bares Geld. Darüber hinaus trägt sie zum Schutz der Umwelt bei.

## Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung



Moderne LED-Standardglühlampen von Philips, die sich ideal zur Allgemeinbeleuchtung eignen.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- dimmbar: Nur mit Spezial-Dimmern
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe
- Sockel: B22
- Technologie: LED
- Glasart: Satiniert

## Lampenabmessungen

- Höhe: 10.3 cm
- Gewicht: 0.031 kg
- Breite: 6 cm

## Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Nennlebensdauer: 15'000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 20'000

## Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 2200-2700 K
- Lichtfarben-Kategorie: Warm Glow
- Nomineller Lichtstrom: 1055 lm
- Startzeit: <0.5 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Sonstiges

- EyeComfort: Ja

## Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 49 mA
- Lichtausbeute: 146 lm/W

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514324053
- Artikelnr.: 871951432405300
- Produkttitel: LED classic 75W A60 B22 FR WGD90 SRT4

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.6
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 7.2 W
- Äquivalente Wattleistung: 75 W
- Energieeffizienzlabel (EEL): D

## Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 10.3 cm

## Nennwerte

- Nennlebensdauer: 15'000 Stunde(n)
- Nennlichtstrom: 1055 lm
- Nennleistung: 7.2 W

## Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL Registrierungsnummer: 453257
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere

## Die Lampe

- Farbkonsistenz: 6



Ausstellungsdatum:  
2023-11-07  
Version: 0.155

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)