

PHILIPS

Žárovka
(stmívatelná)

LED

10,5–100 W

E27

Warm Glow

Stmívání



8719514324077



Užijte si stmívatelné, teplé bílé LED světlo

Žárovky Philips LED poskytují krásné teplé bílé světlo, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory. Díky čistému a elegantnímu designu je tato žárovka ideální náhradou za obyčejné mléčné žárovky.

Zvolte udržitelné řešení

- Lepší pro vaši peněženku i pro planetu

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Ideální pro celkové osvětlení místností

Přednosti

Uspoří až 90 % energie

V porovnání s klasickými žárovkami dosahuje technologie LED až 90 % úspory. Zaplatí tedy samu sebe a šetří vaše peníze rok za rokem. Pomáhá také chránit životní prostředí.

Ideální pro celkové osvětlení



Moderní osvětlení pomocí standardních LED žárovek Philips pro osvětlení všeho kolem – dokonalá volba pro celkové osvětlení.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Stmívatelné: Pouze s určitými stmívači
- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Typ skla: Čirá
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Materiál žárovky: Sklo

Rozměry zářivky

- Výška: 10,8 cm
- Šířka: 6 cm

Design a provedení

- Materiál: Sklo

Odolnost

- Nominální životnost: 15 000 h
- Počet cyklů zapnutí: 20 000

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 90
- Teplota chromatičnosti: 2200–2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 1521 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Účinnost: 144 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8719514324077
- EOC: 871951432407700
- Název produktu: LED classic 100W A60 E27 CL WGD90 SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.9
- Napětí: 220–240 V
- Příkon: 10,5 W
- Ekvivalentní příkon: 100 W
- Označení energetické účinnosti (EEL): D

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 10,8 cm

Technické údaje

- Frekvence: 50–60 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL: 1109134

Žárovka

- Konzistence barev: 6

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514324077
- Čistá hmotnost: 0,03 kg
- Hrubá hmotnost: 0,05 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 6,5 cm
- Šířka: 6,3 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929003011501



Datum vydání: 2024-02-01
Verze: 0.252

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com