

PHILIPS

Fényforrás
(szabályozható)


LED

10,5 W–100 W

E27

Warm Glow fényerőszabályzás

Fényerő-szabályozás



8719514324077



Fedezze fel a szabályozható, meleg, fehér LED-fényt

A Philips LED-fényforrások gyönyörű, meleg fehér fényt árasztanak, ráadásul kivételesen hosszú élettartamot és azonnali, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak. Letisztult és elegáns kivitelükkel a hagyományos matt izzók tökéletes helyettesítői.

Válasszon fenntartható megoldást

- Kíméli a pénztárcáját és a bolygót is

Teremtse meg az otthona számára megfelelő világitást

- Tökéletesen alkalmas általános beltéri világításhoz

Fénypontok

Akár 90%-os energiamegtakarítás

A LED-technológia akár 90%-os energiamegtakarítást jelenthet a hagyományos fényforrásokhoz képest. Ezért kifizetődő, és évről évre pénzt takarít meg Önnek. A környezet megóvásában is segít.

Tökéletesen alkalmas általános világításhoz



Modern világítás általános célú Philips normál LED-ekkel, amely tökéletes az általános beltéri világításhoz.

Műszaki adatok

Jellemzők

- Szabályozható: Specifikus fényerő-szabályozókkal
- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Technológia: LED
- Üveg típusa: Átlátszó

Fényforrás méretei

- Magasság: 10,8 cm
- Tömeg: 0,038 kg
- Szélesség: 6 cm

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Névleges élettartam: 15 000 h
- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 90
- Színhőmérséklet: 2200-2700 K
- Fényszín kategóriája: Warm Glow fényerőszabályzás
- Névleges fényáram: 1521 lm
- Bekapcsolási idő: <0,5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 55 mA
- Hatásfok: 144 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8719514324077
- EOC: 871951432407700
- Termék megnevezése: LED classic 100W A60 E27 CL WGD90 SRT4

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.9
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 10,5 W
- Teljesítmény: 100 W
- Energiahatékonysági címke (EEL): D

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 10,8 cm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000 h
- Névleges fényáram: 1521 lm
- Névleges teljesítmény: 10.5 W

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz

A fényforrás

- Színkonzisztencia: 6

8719514324077

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514324077
- Nettó tömeg: 0,030 kg
- Bruttó tömeg: 0,054 kg
- Magasság: 14,600 cm
- Hosszúság: 6,500 cm
- Szélesség: 6,300 cm
- Anyagszám (12NC): 929003011501



Kiadás dátuma: 2021-11-28
Verzió: 0.168

© 2021 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com