

# PHILIPS

Lampadina  
(intensità regolabile)

LED

10,5 W - 100 W

E27

Warm Glow

Regolabile



8719514324077



## Scopri una luce bianca calda LED e regolabile

Le lampadine LED Philips offrono una luce bianca calda dalla durata di vita elevata e con un risparmio energetico significativo ed immediato. Grazie ad un design pulito ed elegante, questa lampadina è l'alternativa perfetta per le tue lampadine smerigliate tradizionali.

### **Adotta una soluzione sostenibile**

- Consente di risparmiare denaro e proteggere l'ambiente

### **Crea la luce giusta per la tua casa**

- Perfette per l'illuminazione generale

# In evidenza

## Risparmio energetico fino al 90%

Tecnologia LED per un risparmio energetico fino all'90% rispetto alle lampadine tradizionali. Pertanto, permette un rapido ritorno dell'investimento e di risparmiare denaro anno dopo anno. Inoltre aiuta a proteggere l'ambiente.

## Perfette per l'illuminazione generale



Illuminazione moderna con le lampadine LED standard Philips per un'illuminazione omogenea, perfette per l'illuminazione generale delle stanze.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Dimmerabile: Con regolazioni specifiche
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Trasparente
- Finitura lampadina: Trasparente
- Materiale della lampadina: Vetro

## Dimensioni della lampadina

- Altezza: 10,8 cm
- Larghezza: 6 cm

## Aspetto e finitura

- Materiale: Vetro

## Durata

- Durata nominale: 15.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 90
- Temperatura del colore: 2200-2700 K
- Flusso luminoso nominale: 1521 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Varie

- EyeComfort: Sì

## Altre caratteristiche

- Efficienza: 144 lm/W

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514324077
- EOC: 871951432407700
- Nome prodotto: LED classic 100W A60 E27 CL WGD90 SRT4

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.9
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 10,5 W
- Wattaggio lampada equivalente: 100 W
- Etichetta di efficienza energetica (EEL): D

## Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 10,8 cm

## Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 1109134

## Lampadina

- Uniformità colore: 6

8719514324077

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514324077
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,05 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 6,5 cm
- Larghezza: 6,3 cm
- Codice materiale (12NC): 929003011501



Data di rilascio:  
2024-02-03  
Versione: 0.252

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)