

PHILIPS

Лампа (с регулируемой яркостью)

Светодиод

10,5 Вт–100 Вт

E27

WarmGlow

Диммирование



8719514324077



Насладитесь теплым белым светом светодиодной лампы диммируемая

Светодиодные лампы Philips излучают приятный теплый белый свет, отличаются невероятно долгим сроком службы и позволяют экономить электроэнергию с первого дня использования. Благодаря простому и элегантному дизайну лампа идеально заменит стандартную матовую лампу.

Выбирайте экологичные решения

- Экономное и экологичное решение

Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально подходит для общего освещения комнаты

Особенности

Экономия электроэнергии до 90 %

Светодиодная лампа позволяет сэкономить до 90 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Кроме того, эта лампа не наносит вреда окружающей среде.

Идеально подходит для общего освещения



Современный свет стандартных светодиодных ламп Philips для общего освещения, отлично подходящего для любых комнат.

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: Только со специальными диммерами
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Прозрачный
- Финишная обработка колбы: Прозрачный
- Материал колбы: Стекланный

Размеры лампы

- Высота: 10,8 см
- Ширина: 6 см

Дизайн и отделка

- Материал: стекло

Срок службы

- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- Количество циклов переключения: 20 000

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 90
- Цветовая температура: 2200–2700 K
- Номинальная светоотдача: 1521 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Эффективность: 144 лм/Вт

Информация об упаковке

- EAN: 8719514324077
- EOC: 871951432407700
- Название изделия: LED classic 100W A60 E27 CL WGD90 SRT4

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.9
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 10,5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 100 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): D

Размеры и вес изделия

- Длина: 10,8 см

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер EPREL: 1109134

Лампа

- Цветность: 6

8719514324077

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514324077
- Масса нетто: 0,03 kg
- Масса брутто: 0,05 kg
- Высота: 14,6 см
- Длина: 6,5 см
- Ширина: 6,3 см
- Номер материала (12NC): 929003011501



Дата выпуска: 2024-02-04
Версия: 0.252

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com