

PHILIPS

Sijalka (z možnostjo
zatemnitve)


LED

10,5–100 W

E27

Topla svetloba

Možnost zatemnitve



8719514324077



Uživajte v topli beli LED-svetlobi z zatemnitvijo

Philipsove sijalke LED oddajajo čudovito toplo belo svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne prihranke pri energiji. Sijalka s čisto in elegantno zasnovjo je popoln nadomestek klasičnih motnih sijalk.

Izberite sonaravno rešitev

- Boljše za vašo denarnico in naš planet

Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom

- Idealno za splošno osvetlitev prostora

Značilnosti

Prihranite do 90 % energije

Tehnologija LED porabi do 90 % manj energije v primerjavi s standardnimi sijalkami. Strošek nakupa se vam tako kmalu povrne, poleg tega pa vsako leto prihranite kar nekaj denarja. Hkrati tako pomagata tudi pri varovanju okolja.

Idealno za splošno osvetlitev



Philipsove standarde LED-sijalke za vse potrebe zagotavljajo sodobno in idealno splošno osvetlitev prostorov.

Specifikacije

Značilnosti

- Možnost zatemnitve: S posameznimi zatemnilniki
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena svetilka
- Vtičnica: E27
- Tehnologija: LED
- Vrsta stekla: Prozorna

Dimenzije sijalke

- Višina: 10,8 cm
- Teža: 0,038 kg
- Širina: 6 cm

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 let
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h
- Število ciklov preklopa: 20.000

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 90
- Barvna temperatura: 2200-2700 K
- Svetla barva kategorije: Topla svetloba
- Nazivni svetlobni tok: 1521 lm
- Čas vklopa: <0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: Takojšnja polna svetloba
- barvni obroč: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Razno

- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 55 mA
- Učinkovitost: 144 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514324077
- EOC: 871951432407700
- Ime izdelka: LED classic 100W A60 E27 CL WGD90 SRT4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.9
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 10,5 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 100 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): D

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 10,8 cm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Nazivni svetlobni tok: 1521 lm
- Nazivna moč: 10.5 W

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz

Sijalka

- Skladnost barv: 6

8719514324077

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514324077
- Neto teža: 0,030 kg
- Bruto teža: 0,054 kg
- Višina: 14,600 cm
- Dolžina: 6,500 cm
- Širina: 6,300 cm
- Številka materiala (12NC): 929003011501



Datum izdaje: 2022-01-20
Različica: 0.207

© 2022 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com