

PHILIPS

Лампа (з регулюванням
яскравості)

СВІТЛОДІОДНА

10,5 Вт – 100 Вт

E27

Тепла підсвітка

Регулювання яскравості



8719514324077



Спробуйте світлодіодний світильник із теплим білим світлом та МОЖЛИВІСТЮ регулювання яскравості

Світлодіодні лампи Philips випромінюють тепле біле світло, приємне для очей, відрізняються надзвичайно довгим строком служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки простому та елегантному дизайну ця лампа стане ідеальною заміною традиційних матових ламп.

Обирайте рішення, що захищає природу

- Краща для вашого гаманця та для планети

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеальні для освітлення кімнат

Найважливіше

Заощадження до 90% електроенергії

Технологія світлодіодного освітлення зберігає до 90% енергії порівняно зі стандартною лампою розжарювання. Таким чином, вона окупиться та буде заощаджувати ваші гроші рік за роком, водночас допомагаючи захистити навколишнє середовище.

Ідеальні для освітлення загального призначення



Сучасне освітлення із застосуванням стандартних світлодіодних ламп Philips для основних потреб, ідеальне для освітлення кімнат.

Характеристики

Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Тільки зі спеціальними регуляторами яскравості
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27

Розміри лампи

- Висота: 10,8 см
- Ширина: 6 см

Надійність

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): 90
- Колірна температура: 2200-2700 K
- Номінальний світловий потік: 1521 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Ефективність: 144 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514324077
- EOC: 871951432407700
- Назва продукту: LED classic 100W A60 E27 CL WGD90 SRT4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.9
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 10,5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 100 W
- Рівень енергоефективності: D

Розміри та вага продукту

- Довжина: 10,8 см

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 1109134
- Інформація щодо вимірювання світлового потоку: Sphere

Лампа

- Стабільність кольору: 6

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514324077
- Вага нетто: 0,03 kg
- Вага брутто: 0,05 kg
- Висота: 14,6 см
- Довжина: 6,5 см
- Ширина: 6,3 см
- Артикул (12NC): 929003011501



Дата виходу: 2023-11-23
Версія: 0.250

© 2023 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com