

PHILIPS

蠟燭燈和 Lustré (可調式)

LED

3.4W-40W

E14

暖色光

調光



8719514324213



體驗可調式、暖白光 LED 燈

飛利浦 LED 透明燭光營造出漂亮的晶瑩燈光效果，使用壽命持久。不論點亮或關閉，這款迷人燈泡都能完美搭配小型設定 (E14) 的吊燈燈具使用。

選擇永續型解決方案

- 省錢又環保

創造適合居家環境的光線

- 裝飾用燈具的最佳選擇

產品特點

節能效果高達 90%

LED 技術比標準燈泡節省高達 90% 的能源。物超所值，年年為您節省支出，還有助於保護環境。

裝飾用燈具的最佳選擇



時尚的飛利浦 LED 蠟燭燈，適用於吊燈、吊扇、梳妝台燈條和柱燈等裝飾用燈具。

規格

燈泡特性

- 可調式: 僅適用於特定調光器
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性蠟燭燈
- 插座: E14
- 玻璃類型: 透明
- 燈泡表層: 透明
- 燈泡材質: 玻璃

燈泡尺寸

- 高度: 9.7 cm
- 寬度: 3.5 cm

設計與外型

- 材質: 玻璃

耐用性

- 標稱使用壽命: 15,000 h
- 更換週期數目: 20,000

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 90
- 色溫: 2200-2700 K
- 額定光通量: 470 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮
- 色碼: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

其他

- EyeComfort: 是

其他特性

- 效率: 138 lm/W

包裝資訊

- EAN: 8719514324213
- EOC: 871951432421300
- 產品名稱: LED classic 40W B35 E14 CL WGD90 SRT4

耗電量

- 功率因數: 0.6
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 3.4 W
- 等效瓦數: 40 W
- 節能標章 (EEL): D

產品尺寸與重量

- 長度: 9.7 cm

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz
- EPREL 註冊編號: 1109139

燈泡

- 色彩一致性: 6

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514324213
- 淨重: 0.01 kg
- 淨重: 0.03 kg
- 高度: 14.6 cm
- 長度: 4.6 cm
- 寬度: 6.3 cm
- 材質編號 (12NC): 929003012201



出版日期: 2024-02-04
版本: 0.249

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com