

PHILIPS

Gyertya és kiscső (fényerő-szabályozható)

LED

3,4–40 W


E27

Warm Glow fényerőszabályzás

Fényerő-szabályozás



8719514324237



Fedezze fel a szabályozható, meleg, fehér LED-fényt

A Philips átlátszó LED-es gyertyaizzók gyönyörű, ragyogó fényhatást biztosítanak – kivételesen hosszú élettartam mellett. A felkapcsolva és lekapcsolva egyaránt gyönyörű izzó tökéletesen illik a kis (E14) szerelésekkel rendelkező csillártestekhez.

Válasszon fenntartható megoldást

- Kíméli a pénztárcáját és a bolygót is

Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Dekoratív lámpatestekhez tökéletes

Fénypontok

Akár 90%-os energiamegtakarítás

A LED-technológia akár 90%-os energiamegtakarítást jelenthet a hagyományos fényforrásokhoz képest. Ezért kifizetődő, és évről évre pénzt takarít meg Önnek. A környezet megóvásában is segít.

Dekoratív lámpatestekhez tökéletes



A gyertyaizzó formájú LED-es Philips fényforrások modern világítása ideális a dekoratív lámpatestekhez, például csillárokhoz, mennyezeti ventilátorokhoz, díszítő fényszalagokhoz és oszlopos kialakítású lámpákhoz.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Szabályozható: Specifikus fényerő-szabályozókkal
- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű gyertya
- Foglalat/fejelés: E27

Fényforrás méretei

- Magasság: 9,5 cm
- Szélesség: 3,5 cm

Tartósság

- Névleges élettartam: 15 000 h
- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 90
- Színhőmérséklet: 2200–2700 K
- Névleges fényáram: 470 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 138 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8719514324237
- EOC: 871951432423700
- Termék megnevezése: LED classic 40W B35 E27 CL WGD90 SRT4

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.6
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 3,4 W
- Teljesítmény: 40 W
- Energiahatékonysági címke (EEL): D

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 9,5 cm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 1109140
- Fényárammérési referencia: Sphere

A fényforrás

- Színkonzisztencia: 6

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514324237
- Nettó tömeg: 0,01 kg
- Bruttó tömeg: 0,03 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 4,6 cm
- Szélesség: 6,3 cm
- Cikkszám (12NC): 929003012301



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.147

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com