

PHILIPS

Диммируемая
свечевидная лампа для
люстр

Светодиод

3,4 Вт–40 Вт

E14

WarmGlow

Диммирование



8719514324299



Насладитесь теплым белым светом светодиодной лампы диммируемая

Светодиодные матовые лампы Philips свечевидной формы излучают мягкий рассеянный свет и отличаются невероятно долгим сроком службы. Благодаря простому и элегантному дизайну лампа отлично подходит для люстр с патроном для малого цоколя (E14).

Выбирайте экологичные решения

- Экономное и экологичное решение

Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально для использования в декоративных светильниках

Особенности

Экономия электроэнергии до 90 %

Светодиодная лампа позволяет сэкономить до 90 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Кроме того, эта лампа не наносит вреда окружающей среде.

Идеально для использования в декоративных светильниках



Современные свечевидные светодиодные лампы Philips предназначены для декоративных светильников: фонарных, люстр, потолочных вентиляторов и лент для подсветки зеркал.

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: Только со специальными диммерами
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Свечевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- Тип стекла: Матовый
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Стекланный

Размеры лампы

- Высота: 9,7 см
- Ширина: 3,5 см

Дизайн и отделка

- Материал: стекло

Срок службы

- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- Количество циклов переключения: 20 000

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 90
- Цветовая температура: 2200–2700 К
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Эффективность: 138 лм/Вт

Информация об упаковке

- EAN: 8719514324299
- EOC: 871951432429900
- Название изделия: LED classic 40W B35 E14 FR WGD90 SRT4

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.6
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 3,4 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): D

Размеры и вес изделия

- Длина: 9,7 см

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер EPREL: 453269

Лампа

- Цветность: 6

8719514324299

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514324299
- Масса нетто: 0,01 kg
- Масса брутто: 0,03 kg
- Высота: 14,6 см
- Длина: 4,6 см
- Ширина: 6,3 см
- Номер материала (12NC): 929003012601



Дата выпуска: 2024-02-04
Версия: 0.192

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com