

PHILIPS

Mum ve Lustre (Dim edilebilir)


LED

3,4 W-40 W

E14

Loş Işık

Dimleme



8719514324374



Kısılabilir sıcak beyaz LED ışığı deneyimleyin

Philips LED şeffaf mumlar, hoş bir canlı ışık etkisi ve son derece uzun ömür sağlar. Hem açıkken hem de kapalıyken zarif görünen bu ampul, küçük (E14) bağlantı parçalı avizelerle mükemmel uyum sağlar.

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Cüzdanınız ve gezegeniniz için daha iyi

Eviniz için ideal ışığı sağlayın

- Dekoratif armatürler için ideal

Özellikler

%90'a varan enerji tasarrufu

LED teknolojisi, standart ampulünüzle karşılaştırıldığında %90'a varan enerji tasarrufu sağlar. Böylece kendi masrafını çıkartır ve her yıl tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca çevreyi korumaya da yardımcı olur.

Dekoratif armatürler için ideal



Avize, tavan vantilatörü, bant tipi ve direk lambaları gibi dekoratif armatürlerde kullanım için modern aydınlatmalı Philips LED mumlar

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kısılabilir: Belirli dim etme anahtarları ile
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan mum
- Soket: E14
- Cam türü: Şeffaf
- Lamba Kaplaması: Şeffaf
- Lamba Malzemesi: Cam

Ampul boyutları

- Yükseklik: 11,9 cm
- Genişlik: 3,5 cm

Tasarım ve kaplama

- Malzeme: cam

Dayanıklılık

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 90
- Renk sıcaklığı: 2200-2700 K
- Nominal ışık akısı: 470 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık
- Renk Kodu: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler

- Verim: 138 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514324374
- EOC: 871951432437400
- Ürün başlığı: LED classic 40W BA35 E14 CL WGD90 SRT4

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.6
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 3,4 W
- Watt eşdeğeri: 40 W
- Enerji Verimliliği Etiketisi (EEL): D

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 11,9 cm

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz
- EPREL Kayıt Numarası: 1109143

Ampul

- Renk tutarlılığı: 6

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514324374
- Net ağırlık: 0,01 kg
- Brüt ağırlık: 0,03 kg
- Yükseklik: 14,6 cm
- Uzunluk: 4,6 cm
- Genişlik: 6,3 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929003013001



Yayın tarihi: 2024-02-04
Sürüm: 0.228

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com