

PHILIPS

Лампа-свічка і Lustre (з регулюванням яскравості)

СВІТЛОДІОДНА

3,4 Вт – 40 Вт

E14

Тепла підсвітка

Регулювання яскравості



8719514324374



Спробуйте світлодіодний світильник із теплим білим світлом та можливістю регулювання яскравості

Світлодіодні лампи-свічки Philips відрізняються приємним яскравим світлом, а також винятково довгим строком служби. Оскільки вони гарно виглядають навіть вимкненими, ці лампи ідеально підходять для світильників-канделябрів із маленькими (E14) цоколями.

Обирайте рішення, що захищає природу

- Краща для вашого гаманця та для планети

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеально підходять для декоративних світильників

Найважливіше

Заощадження до 90% електроенергії

Технологія світлодіодного освітлення зберігає до 90% енергії порівняно зі стандартною лампою розжарювання. Таким чином, вона окупиться та буде заощаджувати ваші гроші рік за роком, водночас допомагаючи захистити навколишнє середовище.

Ідеально підходять для декоративного світильника



Сучасне освітлення — це світлодіодні лампи-свічки Philips для використання у декоративних світильниках, наприклад люстрах, вентиляторах під стелею, підсвітці для дзеркал або вуличних ліхтарях.

Характеристики

Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Тільки зі спеціальними регуляторами яскравості
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-свічка розсіяного світла
- Цоколь: E14
- Тип скла: Прозоре світло
- Покриття лампи: Прозорий
- Матеріал лампи: Скло

Розміри лампи

- Висота: 11,9 cm
- Ширина: 3,5 cm

Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Скло

Надійність

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): 90
- Колірна температура: 2200–2700 K
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Ефективність: 138 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514324374
- EOC: 871951432437400
- Назва продукту: LED classic 40W BA35 E14 CL WGD90 SRT4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.6
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 3,4 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W
- Рівень енергоефективності: D

Розміри та вага продукту

- Довжина: 11,9 cm

Технічні характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 1109143

Лампа

- Стабільність кольору: 6

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC — виріб: 8719514324374
- Вага нетто: 0,01 kg
- Вага брутто: 0,03 kg
- Висота: 14,6 cm
- Довжина: 4,6 cm
- Ширина: 6,3 cm
- Номер матеріалу (12NC): 929003013001



Дата виходу: 2024-02-04
Версія: 0.228

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com