

# PHILIPS

Диммируемая  
свечевидная лампа для  
люстр

Светодиод

3,4 Вт–40 Вт

E27

WarmGlow

Диммирование



8719514324411



## Насладитесь теплым белым светом светодиодной лампы диммируемая

Прозрачные светодиодные лампы Philips каплевидной формы дарят красивый, сияющий свет и отличаются невероятно долгим сроком службы. Даже если лампа выключена, ее уникальный дизайн притягивает взгляд. Отлично подойдет для декоративных светильников с патроном для большого цоколя (E27).

### Выбирайте экологичные решения

- Экономное и экологичное решение

### Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально для использования в декоративных светильниках

# Особенности

## Экономия электроэнергии до 90 %

Светодиодная лампа позволяет сэкономить до 90 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Кроме того, эта лампа не наносит вреда окружающей среде.

## Идеально для использования в декоративных светильниках



Современные каплевидные светодиодные лампы Philips предназначены для фонарных светильников, люстр, потолочных вентиляторов и подсветки зеркал.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- С регулировкой яркости: Только со специальными диммерами
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Каплевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Прозрачный
- Финишная обработка колбы: Прозрачный
- Материал колбы: Стекло

## Размеры лампы

- Высота: 7,8 см
- Ширина: 4,5 см

## Дизайн и отделка

- Материал: стекло

## Срок службы

- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- Количество циклов переключения: 20 000

## Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 90
- Цветовая температура: 2200–2700 К
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Прочее

- EyeComfort: Да

## Другие характеристики

- Эффективность: 138 лм/Вт

## Информация об упаковке

- EAN: 8719514324411
- EOC: 871951432441100
- Название изделия: LED classic 40W P45 E27 CL WGD90 SRT4

## Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.6
- напряжение: 220–240 В
- Мощность в ваттах: 3.4 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): D

## Размеры и вес изделия

- Длина: 7,8 см

## Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер EPREL: 1109145

## Лампа

- Цветность: 6

8719514324411

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514324411
- Масса нетто: 0,02 kg
- Масса брутто: 0,04 kg
- Высота: 12,7 см
- Длина: 5,3 см
- Ширина: 6,3 см
- Номер материала (12NC): 929003013201



Дата выпуска: 2024-02-04  
Версия: 0.252

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)