

PHILIPS

Диммируемая
свечевидная лампа для
люстр

Светодиод

3,4 Вт–40 Вт

E14

WarmGlow

Диммирование



8719514324473



Насладитесь теплым белым светом светодиодной лампы диммируемая

Матовые светодиодные лампы Philips каплевидной формы излучают красивый, сияющий свет и отличаются невероятно долгим сроком службы. Даже если лампа выключена, ее уникальный дизайн притягивает взгляд. Отлично подойдет для декоративных светильников с патроном для малого цоколя (E14).

Выбирайте экологичные решения

- Экономное и экологичное решение

Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально для использования в декоративных светильниках

Особенности

Экономия электроэнергии до 90 %

Светодиодная лампа позволяет сэкономить до 90 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Кроме того, эта лампа не наносит вреда окружающей среде.

Идеально для использования в декоративных светильниках



Современные каплевидные светодиодные лампы Philips предназначены для фонарных светильников, люстр, потолочных вентиляторов и подсветки зеркал.

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: Только со специальными диммерами
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Каплевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- Тип стекла: Матовый
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Стекланный

Размеры лампы

- Высота: 8 см
- Ширина: 4,5 см

Дизайн и отделка

- Материал: стекло

Срок службы

- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- Количество циклов переключения: 20 000

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 90
- Цветовая температура: 2200–2700 K
- Номинальная светотдача: 470 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Эффективность: 138 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8719514324473
- EOC: 871951432447300
- Название изделия: LED classic 40W P45 E14 FR WGD90 SRT4

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.6
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 3,4 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): D

Размеры и вес изделия

- Длина: 8 см

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер EPREL: 453155

Лампа

- Цветность: 6

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514324473
- Масса нетто: 0,02 kg
- Масса брутто: 0,04 kg
- Высота: 12,7 см
- Длина: 5,3 см
- Ширина: 6,3 см
- Номер материала (12NC): 929003013501



Дата выпуска: 2024-02-04
Версия: 0.242

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com