

PHILIPS

燈泡

LED

9.5W-77W

E27

白色

8719514325555



適合居家照明的先進 LED 燈泡

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

選擇永續型解決方案

- 您可放心的信賴飛利浦包裝說明。
- 不含水銀

使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

- 為您的眼睛舒適而設計

規格

無紫外線或紅外線

光束不含紅外線表示，在此光線下不會發熱，光束也無紫外線，表示在此光線下的布料與物品不會褪色。

不含水銀 為您的眼睛舒適而設計



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

焦點

燈泡特性

- 可調式: 無
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E27

燈泡尺寸

- 高度: 12 cm
- 寬度: 6 cm

耐用性

- 標稱使用壽命: 25,000 h
- 更換週期數目: 50,000

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 90
- 色溫: 3000 K
- 額定光通量: 1100 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮
- 色碼: 930 | CCT of 3000K

其他

- EyeComfort: 是

其他特性

- 效率: 115 lm/W

包裝資訊

- EAN: 8719514325555
- EOC: 871951432555500
- 產品名稱: LEDBulb 9.5W 930 W 1CT/12 TW

耗電量

- 功率因數: 0.9
- 電壓: 100-240 V
- 瓦數: 9.5 W
- 等效瓦數: 77 W

產品尺寸與重量

- 長度: 12 cm

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514325555
- 淨重: 0.05 kg
- 淨重: 0.07 kg
- 高度: 11.8 cm
- 長度: 6.2 cm
- 寬度: 6.2 cm
- 材質編號 (12NC): 929003024015



發行日期: 2024-02-04
版本: 0.25

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com