

# PHILIPS

Lampă de plafon

Funcțional

Doris CL257

negru



8719514326606



## Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Corpurile de iluminat cu LED de la Philips oferă o lumină concepută pentru confortul ochilor dumneavoastră.

### Ușor de experimentat

- Instalare simplă

### Siguranță

- Rezistență la umezeală

### Calitate premium

- EyeComfort – lumină plăcută ochilor
- Ușor de curățat

### Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

# Repere

## Instalare simplă

Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixați sau să îl agățați în siguranță pe perete sau de tavan și să îl conectați la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

## Rezistență la umezeală

Rezistența la umezeală vă permite să utilizați cu încredere acest produs în băi, în bucătării, pe balcoane și în alte spații în care umezeala trebuie luată în considerare.

## Eyecomfort

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința.

Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pălpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri

constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeți lumina care este plăcută ochilor. Aveți grijă de ochii dvs.

## Ușor de curățat

Materialele netede și ușor de curățat permit locuinței dvs. să fie atractivă întotdeauna, de la podea până la plafon.

## Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungeste durata de viață a produsului până la 15.000 de ore.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: negru
- Material: metal/plastic

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Piesă centrală: Da

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

## Diverse

- Concepută special pentru: Baie

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime: 9 cm
- Lungime: 31,3 cm
- Greutate netă: 0,57 kg
- Lățime: 31,3 cm

## Service

- Garanție: 5 ani

## Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Diametru: 313 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1500
- Culoare lumină: 2700 K
- Alimentare de la rețea: 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Puterea becului inclus: 17
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514326606
- Greutate netă: 0,490 kg
- Greutate brută: 0,818 kg
- Înălțime: 10,000 cm
- Lungime: 35,000 cm
- Lățime: 35,000 cm
- Număr material (12NC): 929002665101



Data apariției: 2021-10-27  
Versiune: 0.165

© 2021 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)