

PHILIPS

Stropní světlo

Funkční


CL560

bilá

Krokové stmívání



8719514326668



LED panel, který se stmívá i bez stmívače

Někdy máte chuť změnit atmosféru, aby lépe ladila s tím, co právě děláte. S tímto LED panelem Philips SceneSwitch můžete nastavení světla snadno změnit pomocí vypínače, který už máte. Nevyžaduje stmívač ani další úpravy elektroinstalace.

Navrženo pro váš obývací pokoj i ložnici

- Perfektní relaxace a atmosféra

Sladte své interiéry

- Mimořádně štíhlé provedení

Světelný efekt

- Rovnoměrné vyzařování světla

Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči
- Snadné čištění



Přednosti

Perfektní relaxace a atmosféra

Obývací pokoj je srdcem každého domova – místem, kde se scházejí a relaxují rodiny a kde tráví čas se svými hosty. Osvětlení obývacího pokoje nebo ložnice musí být flexibilní a musí se snadno přizpůsobit různým typům použití v průběhu dne. Pečlivé umístění různých zdrojů světla a hra s vrstvením světla také přispívá k vytvoření dojmu prostoru a propůjčuje pokojům světlý vzhled a pocit otevřenosti.

Mimořádně štíhlé provedení

Štíhlý design vyrovnaný s povrchem je ideální pro nízké stropy.

Rovnoměrné vyzařování světla

Svítilno rovnoměrně a jednotně osvětlí každou místnost.

Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

Snadné čištění

Hladké materiály se snadno čistí, takže váš domov bude stále vypadat skvěle od podlahy až po strop.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: kov/plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Střední díl: Ano

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80

Různé

- Speciálně navrženo pro: Funkční

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,8 kg
- Výška: 4,2 cm
- Délka: 30 cm
- Šířka: 30 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Životnost až: 20 000 h
- Celkový světelný tok svítidla: 1200
- Barva světla: 4000
- Napájení ze sítě: 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Krokové ovládání stmívání – nepoužívat se stmívačem
- LED: Ano
- Zabudovaný LED zdroj: Ano
- Příkon žárovky: 12
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514326668
- Čistá hmotnost: 0,74 kg
- Hrubá hmotnost: 0,98 kg
- Výška: 31,7 cm
- Délka: 6 cm
- Šířka: 31,1 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002665501



Datum vydání:
2023-09-06
Verze: 0.188

© 2023 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com