

# PHILIPS

## Stropna svjetiljka

Funkcionalno


CL560

bijela

Postepeno prigušivanje



8719514326668



## LED ploča koja se prigušuje bez prigušivača

Ponekad vam se čini da vam je potrebna promjena ugodaja kako bi ugodaj bio u skladu s onim što radite. Ova LED ploča Philips SceneSwitch omogućit će vam jednostavnu izmjenu postavki svjetla putem postojećeg prekidača. Nije potreban prigušivač, kao ni dodatna montaža.

### Dizajnirano za dnevnu i spavaću sobu

- Savršeno za opuštanje i druženje

### Usklađivanje s interijerom

- Izuzetno tanak dizajn

### Svjetlosni efekt

- Ravnomjerna raspodjela svjetlosti

### Vrhunska kvaliteta

- EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima
- Jednostavno za čišćenje



# Istaknute znač.

## Savršeno za opuštanje i druženje

Dnevni boravak srce je svakog doma – mjesto na kojem se obitelji okupljaju i opuštaju, a gosti druže. Rasvjeta dnevnog boravka mora biti lako prilagodljiva raznim načinima uporabe tijekom dana. Pažljivo smještanje raznih izvora svjetlosti i igra sa slojevima svjetlosti mogu pomoći u stvaranju dojma prostornosti uz koji će prostorija odisati toplinom i dobrodošlicom.

## Izuzetno tanak dizajn

Tanki dizajn idealan je za prostorije s niskim stropovima jer se svjetlo postavlja u ravnini s površinom.

## Ravnomjerna raspodjela svjetlosti

Osvjetlite svoje prostorije jednakomjernim i ujednačenim osvjetljenjem.

## Ugodno za oči

Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. LED žarulje tvrtke Philips ne samo da pružaju ugodnu rasvjetu, već zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset godina. Prebacite se na svjetlo koje godi vašim očima, bit će vam zahvalne.

## Jednostavno za čišćenje

Uz materijale koji su glatki i jednostavni za čišćenje vaš će dom od poda do stropa uvijek izgledati privlačno.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: metal/plastika

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Da

## Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Funkcionalno

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,8 kg
- Visina: 4,2 cm
- Dužina: 30 cm
- Širina: 30 cm

## Servis

- Jamstvo: 5 godina

#### Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 20.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1200
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: 220-240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Postepeno prigušivanje – ne koristite s prigušivačem
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 12

- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514326668
- Neto težina: 0,74 kg
- Bruto težina: 0,98 kg
- Visina: 31,7 cm
- Dužina: 6 cm
- Širina: 31,1 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929002665501



Datum izdavanja:  
2023-09-26  
Verzija: 0.190

© 2023 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)