

PHILIPS

Mennyezeti lámpa

Funkcionális

CL560

fehér

Step Dim

8719514326682



LED-panel, amely fénye fényerő-szabályozó nélkül is tompítható

Válassza ki a tevékenységéhez illő hangulatot! Ezzel a Philips SceneSwitch LED-panellel könnyedén módosíthatja a fénybeállítást a meglévő lámpakapcsolóval. Nincs szükség fényerő-szabályozóra vagy további eszközre.

A nappalijához és hálósobájához tervezve

- Tökéletes a pihenéshez és a társasági élethez

Illessze belső teréhez.

- Rendkívül lapos kialakítás

Fényhatás

- Egyenletes fényeloszlás

Prémium minőség

- EyeComfort – a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.
- Könnyen tisztítható

Fénypontok

Tökéletes a pihenéshez és a társasági élethez

A nappali minden otthon szíve – egy hely, ahol a család összegyűlik és pihen vagy épp a vendégek társalognak. Fontos, hogy a nappali és hálósoba világítása rugalmasan és egyszerűen alkalmazható legyen az egyes használatokhoz a nap folyamán. Különböző fényforrások megfontolt elhelyezése és azok játékos felhasználása is segíthet a térérzet növelésében, hogy a helyiség meleg és barátságos benyomást keltsen.

Rendkívül lapos kialakítás

A karcsú, felületbe süllyesztett kialakítás ideális az alacsony mennyezetű helyiségekben.

Egyenletes fényeloszlás

A fény egyenletesen világítja meg az egész szobát.

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Könnyen tisztítható

Sima és egyszerűen használható anyagok, hogy otthona vonzó megjelenésű lehessen a padlótól a plafonig.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: fém, műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejjű spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpa
- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 173 mA
- Hatásfok: 91 lm/W

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 2,65 kg
- Magasság: 4,2 cm
- Hosszúság: 60 cm
- Szélesség: 60 cm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 20 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 3300
- Színhőmérséklet: 2700
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Fokozatos fényerő-szabályozás – ne
használja fényerő-szabályozóval
- LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 36
- IP-kód: IP20

- Védelmi osztály: II. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514326682
- Nettó tömeg: 2,53 kg
- Bruttó tömeg: 3,16 kg
- Magasság: 61,7 cm
- Hosszúság: 6 cm
- Szélesség: 61,1 cm
- Cikkszám (12NC): 929002665601



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.235

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com