

# PHILIPS

Lampă de plafon

Funcțional

CL560

alb

Intensitate luminoasă reglabilă  
treptat



8719514326682



## Panou LED care se reglează luminozitatea fără un variator

Uneori, simți nevoia de a vă schimba ambianța în funcție de activitatea pe care o desfășurați. Cu acest panou cu LED Philips SceneSwitch, puteți schimba cu ușurință setarea de lumină folosind întrerupătorul existent. Nu este necesar un variator sau o instalație suplimentară.

### Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Perfectă pentru relaxare și socializare

### Asortă-i-vă interiorul

- Design extrem de subțire

### Efect de lumină

- Distribuție uniformă a luminii

### Calitate premium

- EyeComfort – lumină plăcută ochilor
- Ușor de curățat

# Repere

## Perfectă pentru relaxare și socializare

Camera de zi este sufletul oricărui cămin - un loc unde familia se adună pentru a se relaxa și unde musafirii socializează. Iluminarea pentru camera dvs. de zi și pentru dormitor trebuie să fie flexibilă și ușor de reglat pentru diferite tipuri de utilizare pe perioada zilei. Poziționarea atentă a diferitelor surse de lumină și jocul cu straturile de lumină ajută la crearea unui sentiment de spațiu și oferă camerei o senzație călduroasă și primitoare.

## Design extrem de subțire

Designul subțire este ideal pentru camerele cu tavane joase, permițând montarea la nivelul suprafeței ei.

## Distribuție uniformă a luminii

Proiectați lumina în încăperea în mod uniform.

## Eyecomfort

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pălpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeți lumina care este plăcută ochilor. Aveți grijă de ochii dvs.

## Ușor de curățat

Materialele netede și ușor de curățat permit locuinței dvs. să fie atractivă întotdeauna, de la podea până la plafon.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: metal/plastic

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Piesă centrală: Da

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

## Diverse

- Concepută special pentru: Funcțional

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime: 4,2 cm
- Lungime: 60 cm
- Greutate netă: 2,65 kg
- Lățime: 60 cm

## Service

- Garanție: 5 ani

### Specifica ii tehnice

- Durată de via ă de până la: 20.000 ore
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 3300
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la re ea: 220-240
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Puterea becului inclus: 36

- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa II

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514326682
- Greutate netă: 2,960 kg
- Greutate brută: 3,667 kg
- Înăl ıme: 5,900 cm
- Lungime: 62,900 cm
- Lă ıme: 62,900 cm
- Număr material (12NC): 929002665601



Data apariției: 2021-11-15  
Versiune: 0.172

© 2021 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)