

PHILIPS

Kattovalaisin


Toiminnallinen

CL560

valkoinen

Vaihteittainen himmennys

8719514326705



LED-paneeli, jonka voi himentää ilman himmennintä

Joskus täydellisen tunnelmavalaisuksen luominen on tärkeää. Philipsin SceneSwitch LED -paneelin avulla voit muuttaa valaistusasetusta helposti nykyisellä valokatkaisijalla. Himmennintä tai lisäasennuksia ei tarvita.

Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

- Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun

Sopii sisätiloihisi

- Erittäin ohut malli

Valotehoste

- Tasainen valonjako

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa
- Helppo puhdistaa

Kohokohdat

Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun

Olohuone on jokaisen kodin sydän ja paikka, jossa perheet kokoontuvat yhteen, rentoutuvat ja tapaavat ystäviään. Olohuoneen ja makuuhuoneen valaistuksen on oltava joustava ja helppo säätää eri käyttötarkoitusten mukaan päivän aikana. Eri valonlähteiden huolellinen sijoittelu ja valokerroksilla leikkiminen auttavat luomaan avaruutta ja antavat huoneelle lämpimän ja kutsuvan tunnelman.

Erittäin ohut malli

Ohut muotoilu sopii erityisesti tiloihin, joissa huonekorkeus on matala. Valaisin asettuu huomaamattomasti kattoon vasten.

Tasainen valonjako

Valaisee huoneen kauttaaltaan tasaisesti ja yhtäläisesti.

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän, stroboskoopin ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Helppo puhdistaa

Selkeälinjaisten ja helposti puhdistettavien materiaalien ansiosta kotisi näyttää aina upealta lattiasta kattoon.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: metalli, muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisin
- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 173 mA
- Tehokkuus: 100 lm/W

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 2,65 kg
- Korkeus: 4,2 cm
- Pituus: 60 cm
- Leveys: 60 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 3600
- Valon väri: 4000
- Himmennettävä valaisin:
Vaiheittainen himmennys – Älä käytä himmentimen kanssa
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 36

- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514326705
- Nettopaino: 2,53 kg
- Bruttopaino: 3,16 kg
- Korkeus: 61,7 cm
- Pituus: 6 cm
- Leveys: 61,1 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929002665701



Julkaisupäivä: 2024-02-02
Versio: 0.237

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com