

PHILIPS

Taklampe


Funksjonell

CL560

hvit

Trinnvis dimming

8719514326705



LED-panel som dimmes uten dimmer

Noen ganger har du lyst til å forandre stemningen slik at den matcher det du gjør. Med Philips SceneSwitch LED-panelet kan du enkelt endre lysinnstillinger med din eksisterende bryter. Helt uten ekstra dimmer eller installering.

Designet for stuen og soverommet ditt

- Perfekt for å slappe av og omgås andre

Tilpass til interiøret

- Superslankt design

Lyseffekt

- Jevn lysfordeling

Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene
- Enkel å rense

Høydepunkter

Perfekt for å slappe av og omgås andre

Stuen er sentrum i hjemmet – et sted der familien samles og slapper av. Belysningen i stuen og soverommet må være fleksibel og enkel å justere alt etter de skiftende behovene i løpet av en dag. Gjennomtenkt plassering av ulike lyskilder og lek med lyslag er med på å skape en følelse av plass og gir rommet et varmt og innbydende preg.

Superslankt design

Den slanke designen ligger helt jevnt med taket og er perfekt til lave rom.

Jevn lysfordeling

Spre lyset jevnt på tvers av rommet.

Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Enkel å rense

Glatte og rengjøringsvennlige materialer sørger for at hjemmet ditt alltid stilles i et best mulig lys.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: metall, plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken
- Stil: Moderne
- Type: Taklampe
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 173 mA
- Effektivitet: 100 lm/W

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 2,65 kg
- Høyde: 4,2 cm
- Lengde: 60 cm
- Bredde: 60 cm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 20 000 time(r)
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 3600
- Lysfarge: 4000
- Dimmbar lysarmatur: Step Dim – Ikke bruk med dimmer
- LED: Ja
- Lyspære følger med: 36
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514326705
- Nettovekt: 2,53 kg
- Bruttovekt: 3,16 kg
- Høyde: 61,7 cm
- Lengde: 6 cm
- Bredde: 61,1 cm
- Materialenummer (12NC): 929002665701



Utgivelsesdato:
2024-02-04
Versjon: 0.237

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com