

# PHILIPS

## Loftslampe

Funktionel

Cavanal

White

Trinvis dæmpning



8719514326866



## Én lampe. Din vægkontakt. Tre lysindstillinger

Skab den rette atmosfære ved at ændre lysstyrken. Med Philips SceneSwitch LED loftslampe kan du vælge mellem tre lysindstillinger alt efter tidspunktet og situationen. Det er ikke nødvendigt at installere en lysdæmper eller lignende. Det eneste, du skal bruge, er din vægkontakt

### Nem at benytte

- Nem installation

### Lyseffekt

- Ensartet lysfordeling

### Sikkerhed

- Fugtafvisende

### Førsteklasses kvalitet

- EyeComfort - lys, der er skånsomt for øjnene

# Vigtigste nyheder

## Nem installation

Slut med installationsproblemer. Lampen monteres eller hænges på væggen eller loftet og tilsluttes en stikkontakt – så er der lys.

## Ensartet lysfordeling

Kast lys over dine rum på en jævn og ensartet måde.

## Fugtafvisende

Produktet er fugtafvisende, hvilket betyder, at du roligt kan bruge det på badeværelset, i køkkenet, på altanen og i andre rum, hvor fugt kan være et problem.

## EyeComfort

Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig belysning i hjemmet. Vores produkter udsættes for strenge tests indenfor kriterier såsom flimren, strobe, blænding, farvegengivelse og dæmper-effekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Philips LED-pærer leverer ikke blot komfortabel belysning, de bliver også ved med det gennem hele deres levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere

end et årti. Skift til belysning, der er godt for dine øjne. De vil takke dig.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

## Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: metal, plastik

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 15.000

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

## Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

## Diverse

- Specielt designet til: Badeværelse, Køkken
- Styling: Moderne
- Type: Loftslampe
- EyeComfort: Ja

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 96 mA
- Effektivitet: 100 lm/W

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,27 kg
- Højde: 6,8 cm
- Længde: 25 cm
- Bredde: 25 cm

## Service

- Garanti: 5 år

## Tekniske specifikationer

- Levetid: 15.000 t
- Diameter: 250 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1200
- Lysfarve: 2700
- Lampen er dæmpbar: Trinvis dæmper
  - Må ikke anvendes med lysdæmper
- LED: Ja
- Pære med wattforbrug inkluderet: 12
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I

## Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514326866
- Nettovægt: 0,28 kg
- Bruttovægt: 0,53 kg
- Højde: 27,9 cm
- Længde: 8,3 cm
- Bredde: 27,3 cm
- Materialenummer (12NC): 929002668201



Udgivelsesdato:  
2024-02-01  
Version: 0.221

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)