

# PHILIPS

## Stropné svetidlo

Funkčné osvetlenie

Cavanal

Biela

Postupné stmievanie



8719514326866



## Jedno svetidlo. Váš vypínač. Tri nastavenia svetla

Vytvorte tú správnu atmosféru vďaka zmene jasu. Stropné svetidlo SceneSwitch od spoločnosti Philips vám umožní užívať si nastavenia jasu dokonale prispôsobené každému okamihu. Nevyžaduje sa stmievač ani žiadna dodatočná inštalácia. Stačí vám existujúci vypínač.

### Jednoduchá obsluha

- Jednoduchá inštalácia

### Svetelný efekt

- Rovnomerné vyžarovanie svetla

### Bezpečnosť

- Odolnosť voči vlhkosti

### Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči

# Hlavné prvky

## Jednoduchá inštalácia

Žiadne ďalšie problémy s inštaláciou. Stačí bezpečne zavesiť na stenu alebo strop a pripojiť. Toto svietidlo je pripravené na osvetľovanie.

## Rovnomerné vyžarovanie svetla

Rozptýľte svetlo rovnomerne do celej miestnosti.

## Odolnosť voči vlhkosti

Vďaka odolnosti voči vlhkosti môžete tento produkt bez obáv používať v kúpeľni, kuchyni, na balkóne aj na iných miestach, kde sa vlhkosť dá očakávať.

## EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyim kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný

výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám podakujú.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: kov/plast

## Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

## Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kúpeľňa
- EyeComfort: áno

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,27 kg
- Výška: 6,8 cm
- Dĺžka: 25 cm
- Šírka: 25 cm

## Servis

- Záruka: 5 rokov

## Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Priemer: 250 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1200
- Farba svetla: 2700
- Napájanie zo siete: 220-240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Krokové stmievanie – nepoužívať so stmievačom
- LED: áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 12
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I

## Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514326866
- Netto hmotnosť: 0,28 kg
- Brutto hmotnosť: 0,53 kg
- Výška: 27,9 cm
- Dĺžka: 8,3 cm
- Šírka: 27,3 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002668201



Dátum vydania:  
2023-11-22  
Verzia: 0.221

© 2023 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)