

PHILIPS

Stropní světlo

Funkční

CL550

White

Krokové stmívání

8719514327146



Jedno svítidlo, váš vypínač a tři nastavení světla

Upravte si jas podle nálady. Stropní světlo Philips SceneSwitch LED nabízí tři úrovně jasu, ze kterých si vyberete pro každou příležitost. Není potřeba stmívač ani žádná další instalace – stačí použít stávající vypínač.

Navrženo pro váš obývací pokoj i ložnici

- Perfektní relaxace a atmosféra

Sladíte své interiéry

- Mimořádně štíhlé provedení

Jednoduše zážitek

- Svítidlo je vhodné umístit na stěnu nebo strop a pomůže vám upravit si místnost přesně podle vašich představ.
- Snadná instalace

Světelný efekt

- Rovnoměrné vyzařování světla

Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči

Přednosti

Perfektní relaxace a atmosféra

Obývací pokoj je srdcem každého domova – místem, kde se scházejí a relaxují rodiny a kde tráví čas se svými hosty. Osvětlení obývacího pokoje nebo ložnice musí být flexibilní a musí se snadno přizpůsobit různým typům použití v průběhu dne. Pečlivé umístění různých zdrojů světla a hra s vrstvením světla také přispívá k vytvoření dojmu prostoru a propůjčuje pokojům světlý vzhled a pocit otevřenosti.

Mimořádně štíhlé provedení

Štíhlý design vyrovnaný s povrchem je ideální pro nízké stropy.

Flexibilita při montáži na stěnu nebo strop

Snadná instalace

Instalace je velmi snadná. Svítidlo stačí bezpečně upevnit nebo zavěsit na zeď či strop, připojit a zapnout.

Rovnoměrné vyzařování světla

Svítidlo rovnoměrně a jednotně osvětlí každou místnost.

Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nej přísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov, Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídlna, Kuchyně, Domácí kancelář, Garáž
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 183 mA
- Účinnost: 100 lm/W

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 1,86 kg
- Výška: 2,8 cm
- Délka: 55 cm
- Šířka: 55 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Životnost až: 20 000 h
- Průměr: 550 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 3600
- Barva světla: 2700
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Krokové ovládání stmívání – nepoužívat se stmívačem
- LED: Ano
- Příkon žárovky: 36
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514327146
- Čistá hmotnost: 1,7 kg
- Hrubá hmotnost: 2 kg
- Výška: 55 cm
- Délka: 3,2 cm
- Šířka: 54,5 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002667201



Datum vydání: 2024-02-01
Verze: 0.240

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com