

PHILIPS

Taklampa

Funktionell

CL550

White

Stegdimring

8719514327146



En armatur. Din strömbrytare. Tre ljusinställningar.

Skapa den rätta stämningen genom att ändra ljusstyrka. Philips SceneSwitch LED-taklampa ger dig tre ljusstyrkor som är perfekta för varje tillfälle. Kräver varken dimmer eller ytterligare installation – allt du behöver är din befintliga strömbrytare.

Utformad för vardagsrum och sovrum

- Perfekt när du vill koppla av och umgås

Matcha din inredning

- Supersmidig utformning

Enkel att uppleva

- Armaturen ger dig friheten att anpassa utseendet så att det passar din inredning och är perfekt att placera på väggen eller i taket.
- Enkel installation

Ljuseffekt

- Jämn ljusfördelning

Förstklassig kvalitet

- EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen

Funktioner

Perfekt när du vill koppla av och umgås

Vardagsrummet är hjärtat i de flesta hem och den plats där familjen samlas för att slappna av eller umgås med gäster. Belysningen i vardagsrum och sovrum måste vara flexibel och lätt att justera beroende på användningen under dagen. Om du noga placerar ut ljuskällor och experimenterar med olika lager ljus kan du skapa en rymlig känsla och få rummet att kännas varmt och inbjudande.

Supersmidig utformning

Den smala designen är perfekt för rum med lågt innertak, och sitter tätt mot ytan.

Anpassningsbar montering för väggar eller tak

Enkel installation

Enklare installation. Fäst eller häng säkert på väggen eller i taket, sätt i kontakten, och armaturen klar att tändas.

Jämn ljusfördelning

Ge dina rum en jämn belysning.

Eyecomfort

Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel effekter av flimmer, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, de fortsätter att göra det under hela livslängden med en konstant ljus kvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium. Byt till ljus som är behagligt för ögonen. Dina ögon kommer att tacka dig.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: White
- Material: metall, Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor, Garage
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 183 mA
- Effektivitet: 100 lm/W

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 1,86 kg
- Höjd: 2,8 cm
- Längd: 55 cm
- Bredd: 55 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 20 000 h
- Diameter: 550 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 3600
- Ljüs färg: 2700
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Stegvis dimring – använd ej med dimmer
- LED: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 36
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514327146
- Nettovikt: 1,7 kg
- Bruttovikt: 2 kg
- Höjd: 55 cm
- Längd: 3,2 cm
- Bredd: 54,5 cm
- Materialnummer (12NC): 929002667201



Publiceringsdatum:
2024-02-04
Version: 0.240

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com