

PHILIPS

A60 - Bec inteligent E27
- 800 (pachet de 3)

Hue cu ambianță albă

Până la 806 de lumeni*

Lumină albă caldă până la rece

Control instantaneu prin
Bluetooth

Adăugați o consolă Hue Bridge
pentru a descoperi mai multe



8719514328266



Iluminat simplu și inteligent


Utilizați mii de nuanțe de lumină albă de la caldă la rece cu aceste becuri inteligente E27 ale căror baze tip baionetă se potrivesc cu cele mai multe instalații de iluminat standard. Reglarea wireless vă permite să creați instantaneu starea de spirit potrivită.

Iluminat simplu și inteligent

- Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
- Controlați luminile prin intermediul vocii*
- Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece
- Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice
- Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
- Lumină albă confortabilă, reglabilă

Repere

Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth



Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs. Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.

Controlați luminile prin intermediul vocii*



Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.

Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece



Aceste becuri și instalații de iluminat oferă diferite nuanțe de lumină albă caldă până la rece. Datorită reglabilității complete de la lumină strălucitoare la lumină de veghe estompată, puteți regla luminile la luminozitatea și nuanța perfecte pentru necesitățile dvs. zilnice.

Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice



Faceți-vă ziua mai ușoară și mai plăcută cu rețete de lumină presetate, concepute special pentru activitățile dvs. zilnice: Înviorare, Concentrare, Citit și Relaxare. Cele două scene cu tonuri reci, Înviorare și Concentrare, vă ajută să vă începeți ziua sau să vă păstrați concentrarea, în timp ce scenele mai calde pentru Citit și Relaxare vă ajută să citiți confortabil sau să vă odihniți mintea.

Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge



Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.

Lumină albă confortabilă, reglabilă



Cu o luminozitate comparabilă cu un bec tradițional de 60 W, aceste becuri oferă un nivel suficient de lumină albă, de la caldă la rece care este suficient de strălucitoare pentru a citi pe canapea pentru a asculta muzică sau pur și simplu pentru a vă relaxa în dormitor.

Specificații

Dimensiunile becului

- Dimensiuni (LxÎxA): 60x110

Protecția mediului

- Umiditate operațională: 5% <H<95% (fără condens)
- Temperatură operațională: între -20 °C și 45 °C

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Intensitate reglabilă cu aplicația și întrerupătorul Hue: Da

Garanție

- 2 ani: Da

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Informații ambalaj

- EAN: 8719514328266

Consum de energie

- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos de 4000 K: 806 lm
- Greutate: 72
- Tehnologie bec: LED
- Soclu/fasung: E27
- Număr de înregistrare EPREL: 1522886

Bec

- Setare control de referință*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Temperatură culoare: 2200K-6500K
- Diametru: 60 mm
- Formă: A60
- Înălțime: 110 mm
- Tensiune de intrare: 220V-240V
- Durată de viață: 25.000 ore
- Flux luminos: Lumină albă caldă până la rece
- Flux luminos: 806 lm la 4000 K
- Putere max. standby: 0.5 W
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Factor de putere: 0.5
- Durată de viață nominală: 25.000 ore
- Posibilitate upgrade software: când se conectează la Aplicația Bluetooth sau la consola Hue Bridge
- Pornire: 100% lumină instantanee
- Putere: 9 W
- Protocol de comunicații: Bluetooth și Zigbee
- Posibilitate upgrade software: Când se conectează la Aplicația Bluetooth sau la consola Hue Bridge

Ce este în cutie?

- Becuri Hue: 3

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Compatibil HomeKit: Yes
- Aplicația Philips Hue: iOS 15 și versiuni ulterioare, Android 10.0 și versiuni ulterioare
- Asistenți vocali: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (prin consola Hue Bridge), Microsoft Cortana (prin consola Hue Bridge)

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514328266
- Greutate netă: 0,21 kg
- Greutate brută: 0,32 kg
- Înălțime: 174 mm
- Lungime: 140 mm
- Lățime: 146 mm
- Număr material (12NC): 929002489803



Data apariției: 2024-02-06
Versiune: 0.450

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com