

PHILIPS


Downlight-valaisin

Toiminnallinen

IMPALA SL264

Musta

Himmennys



Mitä enemmän
himmennät, sitä
lämpimämpää valo on.

Luo täydellinen tunnelma Philipsin himmennettävillä ja upotettavilla LED WarmGlow Dimmable -kohdelampuilla. Mitä enemmän himmennät, sitä lämpimämpi valo.

8719514328617

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: musta
- Materiaali: metalli/muovi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Keskipiste: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen

Tuotteen mitat ja paino

- Korkeus: 4,8 cm
- Pituus: 4,8 cm
- Nettopaino: 0,195 kg
- Upotussyvyys: 0,4 cm
- Leveys: 9,2 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
- Halkaisija: 92 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 500
- Valon väri: 2 200–2 700 K
- Verkkovirta: 220–240
- Valaisin himmennettävissä: Kyllä
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 6
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514328617
- Nettopaino: 0,195 kg
- Bruttopaino: 0,230 kg
- Korkeus: 9,500 cm
- Pituus: 7,000 cm
- Leveys: 11,400 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 929002663731



Julkaisupäivä:
2022-09-06
Versio: 0.147

© 2022 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com