

# PHILIPS

downlight

Funksjonell


IMPALA SL264

White

Dim



8719514328631



## Jo mer du dimmer, desto varmere blir lyset.

Skap den perfekte atmosfæren med Philips LED WarmGlow innfelte spotter som kan dimmes. Jo mer du demper, desto varmere blir lyset.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: hvit
- Materiale: metall/plast

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Midtpunkt: Ja

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

## Diverse

- Spesielt designet for: Funksjonell

## Mål og vekt på produktet

- Høyde: 4,8 cm
- Lengde: 4,8 cm
- Nettovekt: 0,195 kg
- Forsenkingsavstand: 0,4 cm
- Bredde: 9,2 cm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 25 000 time(r)
- Diameter: 92 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 500
- Lysfarge: 2200–2700 K
- Strømnett: 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- LED: Ja
- Innebygd LED-lyskilde: Ja
- Lyspære følger med: 6
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514328631
- Nettovekt: 0,045 kg
- Bruttovekt: 0,055 kg
- Høyde: 10,500 cm
- Lengde: 10,500 cm
- Bredde: 17,600 cm
- Materialnummer (12NC): 929002663633



Utgivelsesdato:  
2023-03-03  
Versjon: 0.149

© 2023 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)