

PHILIPS

downlight

Funksjonell

IMPALA SL264

Svart

Dim



8719514328655



Jo mer du dimmer, desto varmere blir lyset.

Skap den perfekte atmosfæren med Philips LED WarmGlow innfelte spotter som kan dimmes. Jo mer du demper, desto varmere blir lyset.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: metall, plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36 grad(er)
- Fargekonsistens: 5 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken
- Stil: Moderne
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 33 mA
- Effektivitet: 71 lm/W

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,195 kg
- Lengde på utstikker: 6.8-7.8 cm
- Bredde på utstikker: 6.8-7.8 cm
- Høyde: 4,8 cm
- Lengde: 4,8 cm
- Forsenkingsavstand: 0,4 cm
- Bredde: 9,2 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 25 000 time(r)
- Diameter: 92 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 500
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- LED: Ja
- Lyspære følger med: 6
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514328655
- Nettovekt: 0,05 kg
- Bruttovekt: 0,06 kg
- Høyde: 10,5 cm
- Lengde: 10,5 cm
- Bredde: 17,6 cm
- Materialenummer (12NC): 929002663733



Utgivelsesdato:
2024-02-05
Versjon: 0.167

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com