


PHILIPS

Downlight

Funcional

Montaje en superficie Magneos redondo

Blanco



8719514328679



Luz LED cómoda que no cansa la vista

Philips LED Slim Downlight ofrece un efecto de luz natural para su uso en aplicaciones de iluminación general. Es una obra maestra estilizada para techos bajos, que crea un ambiente elegante en cualquier lugar de la casa. Luz cómoda que no cansa la vista.

Fácil de usar

- Ideal para habitaciones con techo bajo; proporciona una luminaria discreta y sutil.
- Fácil instalación

Excelente calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista

Materiales y acabado

- Material metálico de gran calidad

Duración

- Vida útil prolongada de hasta 25 000 horas

Destacados

Adecuado para techos bajos Diseño compacto

Fácil instalación

No más problemas de instalación. Simplemente, fija o cuelga de forma segura la luminaria en la pared o en el techo y conéctala; ya está lista para encenderse.

Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

Material metálico de gran calidad

Material metálico duradero y atractivo que aporta un acabado sólido.

Vida útil prolongada de hasta 25 000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 25 000 horas

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 12.500

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 110 °
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Varios

- Diseñada especialmente para:
Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina,
Oficina en casa, Garaje
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Lámparas de techo
- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 110 mA
- Eficiencia: 100 lm/W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,36 kg
- Altura: 2,8 cm
- Longitud: 21 cm
- Anchura: 21 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Diámetro: 210 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria:
1200
- Color de la luz: 2700
- Red eléctrica: 220~240 CA
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 12
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8719514328679
- Peso neto: 0,36 kg
- Peso bruto: 0,43 kg
- Altura: 22 cm
- Longitud: 3,3 cm
- Anchura: 21,5 cm
- Código 12NC: 929002661031



Fecha de emisión:
2024-02-02
Versión: 0.301

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com