

PHILIPS

Mennyezeti lámpa

Funkcionális

Magneos felületre szerelt, kerek

Fehér



8719514328679



Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnnyel

A Philips LED Slim Downlight természetes fényhatást biztosít az általános világítási alkalmazásokhoz. Ezt a karcsú remekművet alacsony mennyezetekhez terveztük – arra, hogy otthona bármely szobájában elegáns környezetet teremtsen. Kellemes fénye kíméli a szemet.

Egyszerűen használható

- Alacsony mennyezetű szobákhoz ideális, diszkrét, kifinomult megjelenés.
- Könnyű beállítás

Prémium minőség

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

Anyag és felületkezelés

- Kiváló minőségű fém anyag

Tartósság

- Hosszú, akár 25 000 órás élettartam

Fénypontok

Alacsony mennyezethez megfelelő

Vékony kialakítás

Könnyű beállítás

Nincs több gond a telepítéssel.

Egyszerűen csak fel akasztani vagy rögzíteni a falra vagy a mennyezetre, csatlakoztatni az áramforráshoz, és a lámpatest máris világításra kész.

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a

színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Kiváló minőségű fém anyag

Ellenálló és vonzó megjelenésű anyag a kiváló megjelenésért.

Hosszú, akár 25 000 órás élettartam

A Philips LED-technológia akár 25 000 órás élettartamot biztosít.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: fehér
- Anyag: fém/műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejú spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Központi elem: Igen

A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 110 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Funkcionális

A termék méretei és tömege

- Magasság: 2,8 cm
- Hosszúság: 21 cm
- Nettó tömeg: 0,36 kg
- Szélesség: 21 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 25 000 h
- Átmérő: 210 mm
- A lámpa teljes fényárama: 1200
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: 220–240 V
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 12
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514328679
- Nettó tömeg: 0,360 kg
- Bruttó tömeg: 0,425 kg
- Magasság: 22,000 cm
- Hosszúság: 3,300 cm
- Szélesség: 21,500 cm
- Anyagszám (12NC): 929002661031



Kiadás dátuma:
2023-03-03
Verzió: 0.216

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com