

PHILIPS

Stropna svjetiljka


Funkcionalno

Okrugli zidni reflektor Magneos

Crna



8719514328693



Ugodno LED svjetlo koje je blago za vaše oči

LED stropna svjetiljka Philips Slim pruža opću rasvjetu s prirodnim svjetlosnim efektom. To tanko remek-djelo za niske stropove stvara ugodaj elegancije u svakom kutku doma. Ugodno svjetlo koje je blago za oči.

Jednostavnost doživljaja

- Idealno za prostorije s niskim stropovima, omogućuje neometanu ugradnju i nenametljivo je rasvjetno tijelo.
- Lako postavljanje

Vrhunska kvaliteta

- EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima

Materijal i završna obrada

- Materijal od visokokvalitetnog metala

Trajnost

- Dug radni vijek, do 25.000 sati

Istaknute znač.

Prikladno za niske stropove Tanak dizajn

Lako postavljanje

Bez gnjavaže prilikom montiranja. Samo ga fiksirajte ili pričvrstite na zid ili strop i uključite i rasvjetno je tijelo spremno za rad.

Ugodno za oči

Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. LED žarulje tvrtke Philips ne samo da pružaju ugodnu rasvjetu, već zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset godina. Prebacite se na svjetlo koje godi vašim očima, bit će vam zahvalne.

Materijal od visokokvalitetnog metala

Izdržljiv i atraktivan metalni materijal za snažnu završnu obradu.

Dug radni vijek, do 25.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 25.000 sati

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Metal, Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 12.500

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 110 stupnjevi
- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Garaža
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 110 mA
- Učinkovitost: 95 lm/W

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,36 kg
- Visina: 2,8 cm
- Dužina: 21 cm
- Širina: 21 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 25.000 sat(i)
- Promjer: 210 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1150
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 12
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514328693
- Neto težina: 0,36 kg
- Bruto težina: 0,43 kg
- Visina: 22 cm
- Dužina: 3,3 cm
- Širina: 21,5 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929002661131



Datum izdavanja:
2024-02-09
Verzija: 0.308

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtnica Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com