

# PHILIPS

## Stropné svietidlo


Funkčné osvetlenie

Okrúhle svietidlo Magneos na  
povrchovú montáž

Čierna



8719514328693



## Príjemné LED svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam

Svietidlo Philips LED Slim Downlight vám ponúka efekt prirodzeného svetla a hodí sa na celkové osvetlenie. Je to elegantne štíhly dizajnový kúsok na nízke stropy, ktorý vám kdekoľvek doma vytvorí elegantné prostredie s prirodzeným svetlom šetrným k vašim očiam.

### Jednoduchá obsluha

- Ideálne pre miestnosti s nízkymi stropmi, tvorí nerušivé a nenápadné upevnenie.
- Jednoduchá inštalácia

### Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči

### Materiál a povrchová úprava

- Kovový materiál vysokej kvality

### Životnosť

- Dlhá životnosť až 25 000 hodín

# Hlavné prvky

## Vhodné pre nízke stropy Štíhly dizajn Jednoduchá inštalácia

Žiadne ďalšie problémy s inštaláciou. Stačí bezpečne zavesiť na stenu alebo strop a pripojiť. Toto svetidlo je pripravené na osvetľovanie.

## EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyim kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám poďakujú.

## Kovový materiál vysokej kvality

Trvanlivý a atraktívny kovový materiál s výraznou povrchovou úpravou.

## Dlhá životnosť až 25 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 25 000 hodín

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov, Plast

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 12 500

## Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

## Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 110 stupeň (stupne)
- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba, Jedáleň, Kuchyňa, Domáca kancelária, Garáž
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svetidlá
- EyeComfort: áno

## Iné vlastnosti

- Prúd: 110 mA
- Účinnosť: 95 lm/W

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Čista hmotnosť: 0,36 kg
- Výška: 2,8 cm
- Dĺžka: 21 cm
- Šírka: 21 cm

**Servis**

- Záruka: 2 roky

**Technické špecifikácie**

- Životnosť až: 25 000 h
- Priemer: 210 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1150
- Farba svetla: 2700
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- LED: áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 12
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8719514328693
- Netto hmotnosť: 0,36 kg
- Brutto hmotnosť: 0,43 kg
- Výška: 22 cm
- Dĺžka: 3,3 cm
- Šírka: 21,5 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002661131



Dátum vydania:  
2024-02-09  
Verzia: 0.308

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)