

PHILIPS

„Downlight“


Praktiškas

„Magneos“ paviršiaus
montavimo įtaisas, kvadratinis

Balta



8719514328716



Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

„Philips“ šviesos diodų plonas įmontuotasis šviestuvas suteikia natūralios šviesos efektą, skirtą naudoti bendrajam apšvietimui. Tai plonas šedevras žemoms luboms, sukuriantis elegantišką atmosferą bet kurioje namų vietoje. Patogi šviesa, nevarginanti jūsų akių.

Paprasta išbandyti

- Idealiai tinka patalpose žemomis lubomis – labai subtiliai atrodo ir nekrenta į akis.
- Paprastas sumontavimas

Aukščiausia kokybė

- EyeComfort – akims maloni šviesa

Medžiaga ir apdaila

- Aukštos kokybės metalo medžiaga

Ilgamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas – net 25 000 valandų

Ypatybės

Tinka žemoms luboms Konstrukcija Paprastas sumontavimas

Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvą paruoštas užsidedti.

Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploataavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį. Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

Aukštos kokybės metalo medžiaga

Patvari ir patraukli metalo medžiaga užtikrina tvirtą apdailą.

Itin ilgas naudojimo laikas – net 25 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 25 000 valandų

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: balta
- Medžiaga: metalas / plastikas

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Dekoratyvinis: Taip

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 110 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Praktiškas

Gaminio matmenys ir svoris

- Aukštis: 2,8 cm
- Ilgis: 21 cm
- Grynas svoris: 0,43 kg
- Plotis: 21 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: 1200
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220–240 V
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Pridėtos lempučių galia vatais: 12
- IP kodas: IP20

- Apsaugos klasė: II klasė

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514328716
- Grynas svoris: 0,430 kg
- Grynasis svoris: 0,495 kg
- Aukštis: 22,000 cm
- Ilgis: 3,300 cm
- Plotis: 21,500 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929002661231



Išleidimo data:
2022-09-07
Versija: 0.215

© 2022 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com