

PHILIPS

Downlight


Funkcjonalny

Kwadrat Magneos do montażu
na powierzchni

Czarny



8719514328730



Komfortowe oświetlenie LED, które nie jest męczące dla oczu

Lampy Philips LED Slim typu Downlight tworzy efekt naturalnego światła, który świetnie się sprawdza w systemach oświetlenia domowego. To małe arcydzieło pasuje do niskich sufitów i tworzy eleganckie oświetlenie w dowolnym miejscu w domu, a przy tym nie męczy oczu.

Łatwość obsługi

- Doskonale nadaje się do pomieszczeń z niskimi sufitami, tworząc subtelne otoczenie świetlne.
- Łatwa instalacja

Najwyższa jakość

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu

Materiał i wykończenie

- Wysokiej jakości materiał metalowy

Trwałość

- Duża trwałość — do 25 000 godzin

Zalety

Odpowiedni do pomieszczeń z niskimi sufitami Smukła konstrukcja

Łatwa instalacja

Nigdy więcej problemów z instalacją. Wystarczy zawiesić oprawę oświetleniową na ścianie lub suficie i gotowe.

Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnień, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

Wysokiej jakości materiał metalowy

Trwały i atrakcyjny materiał metalowy zapewniający solidne wykończenie.

Duża trwałość — do 25 000 godzin

Technologia Philips LED wydłuża żywotność produktu do 25 000 godzin

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metalowy, Plastik

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 12 500

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 110 °
- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Biuro domowe, Garaż
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 110 mA
- Wydajność: 95 lm/W

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,43 kg
- Wysokość: 2,8 cm
- Długość: 21 cm
- Szerokość: 21 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 25 000 h
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1150
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 12
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514328730
- Waga netto: 0,43 kg
- Waga brutto: 0,5 kg
- Wysokość: 22 cm
- Długość: 3,3 cm
- Szerokość: 21,5 cm
- Numer materiału (12NC): 929002661331



Data wydania:
2024-02-04
Wersja: 0.306

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com