


PHILIPS

Downlight

Funkční

Kulaté svítidlo Magneos,
přisazená montáž

White



8719514328754



Příjemné LED světlo, které je šetrné k vašim očím

Svítidlo Philips LED Slim Downlight vám nabízí efekt přirozeného světla a hodí se pro celkové osvětlení. Je to elegantně štíhlý designový kousek na nízké stropy, který vám kdekoli doma vytvoří elegantní prostředí. Přirozené světlo, které je šetrné k vašim očím.

Jednoduše zážitek

- Ideální pro místnosti s nízkým stropem, umožňuje realizovat nepřekážející a subtilní upevnění.
- Snadná instalace

Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči

Materiál a povrchová úprava

- Vysoce kvalitní kov

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 25 000 hodin

Přednosti

Vhodné pro místnosti s nízkým stropem Štíhlý design Snadná instalace

Instalace je velmi snadná. Svítidlo stačí bezpečně upevnit nebo zavěsit na zeď či strop, připojit a zapnout.

Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

Vysoce kvalitní kov

Odolný a atraktivní kov pro odolný povrch.

Dlouhá životnost – až 25 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 25 000 hodin.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: bílá
- Materiál: kov/plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Střední díl: Ano

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 110 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80

Různé

- Speciálně navrženo pro: Funkční

Rozměry a hmotnost výrobku

- Výška: 2,8 cm
- Délka: 28,6 cm
- Čistá hmotnost: 0,57 kg
- Šířka: 28,6 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Životnost až: 25 000 h
- Průměr: 286 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 2000
- Barva světla: 2700
- Napájení ze sítě: 220–240 V
- Ztlumitelné svítidlo: Ne
- LED: Ano
- Zabudovaný LED zdroj: Ano
- Příkon žárovky: 20
- Kód IP: IP20

- Třída ochrany: Třída II

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514328754
- Čistá hmotnost: 0,570 kg
- Hrubá hmotnost: 0,699 kg
- Výška: 29,500 cm
- Délka: 3,300 cm
- Šířka: 29,000 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002661431



Datum vydání:
2022-09-04
Verze: 0.213

© 2022 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com