


# PHILIPS

## Downlight


Funktional

Magneos Anbaumontage rund

Schwarz



8719514328778



## Komfortable LED- Beleuchtung, die die Augen schont

Philips LED Slim Downlight bietet einen natürlichen Lichteffekt für allgemeine Beleuchtungsanwendungen. Es ist ein schlankes Meisterwerk für niedrige Decken und schafft überall zu Hause ein elegantes Ambiente. Angenehmes Licht, das die Augen schont.

### Einfach in der Handhabung

- Ideal für Zimmer mit niedrigen Decken, ermöglicht eine unauffällige und subtile Befestigung.
- Einfache Installation

### Hochwertige Qualität

- EyeComfort - Licht, das die Augen schont

### Material und Oberfläche

- Material aus hochwertigem Metall

### Lebensdauer

- Lange Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden

# Besonderheiten

## Geeignet für niedrige Decken

### Schlankes Design

### Einfache Installation

Keinen Stress mit der Installation:  
Befestige oder hänge die Leuchte einfach an die Wand oder Decke und stecke den Stecker ein und schon ist die Leuchte betriebsbereit.

## EyeComfort

Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern, Blendeffekte, Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Die LED-Lampen von Philips liefern über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang konstante Lichtqualität, Leistung und Farbe. Wechseln Sie zu einem Licht, das Ihre Augen schont. Ihre Augen werden es Ihnen danken.

## Material aus hochwertigem Metall

Langlebiges und attraktives Material aus Metall für eine robuste Oberfläche.

## Lange Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden

Philips LED-Technologie verlängert die Nutzlebensdauer der Produkte auf bis zu 25.000 Stunden

# Daten

## Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall/Kunststoff

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Herzstück: Ja

## Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 110 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

## Sonstiges

- Speziell geeignet für: Funktional

## Produktabmessungen und -gewicht

- Höhe: 2.8 cm
- Länge: 28.6 cm
- Nettogewicht: 0.57 kg
- Breite: 28.6 cm

## Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

### Technische Daten

- Nutzdauer von bis zu: 25'000 Stunde(n)
- Durchmesser: 286 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1900
- Lichtfarbe: 2700
- Netzstrom: 220 - 240 V
- Leuchte dimmbar: Nein
- LED: Ja
- LED integriert: Ja
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 20

- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse II

### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514328778
- Nettogewicht: 0.570 kg
- Bruttogewicht: 0.699 kg
- Höhe: 29.500 cm
- Länge: 3.300 cm
- Breite: 29.000 cm
- Materialnummer (12NC): 929002661531



Ausstellungsdatum:  
2022-01-04  
Version: 0.182

© 2022 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.