


# PHILIPS

## Downlight


Funzionale

Magneos con montaggio su  
superficie rotonda

Nero



8719514328778



## Luce LED confortevole pensata per i tuoi occhi

Il faretto LED sottile Philips fornisce un effetto luminoso naturale per le applicazioni di illuminazione generale. È un sottile capolavoro per i soffitti bassi, creando un ambiente elegante in qualunque punto della casa. La luce è confortevole e non arreca fastidio agli occhi.

### Facile da usare

- Ideale per stanze con soffitti bassi, fornisce un'attrezzatura discreta e sottile.
- Facile installazione

### Di prima qualità

- EyeComfort - la luce che piace agli occhi

### Materiale e finitura

- Materiale metallico di alta qualità

### Durata

- Lunga durata fino a 25.000 ore

# In evidenza

## Adatto per soffitti bassi Design sottile Facile installazione

Installazione senza problemi. Per fare funzionare il tuo apparecchio d'illuminazione è sufficiente fissarlo o appenderlo, saldamente al soffitto o alla parete, collegandolo alla corrente.

## EyeComfort

Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi ormai passano molto tempo al chiuso, è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto stroboscopico, riflesso, resa cromatica ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Le lampade LED Philips non solo emanano una luce piacevole, ma rimangono invariate per tutta la loro vita, offrendo qualità di illuminazione, potenza e colore costanti per più di un decennio. Passa a una luce più rilassante per i tuoi occhi. Ti ringrazieranno.

## Materiale metallico di alta qualità

Materiale metallico durevole, per una finitura solida.

## Lunga durata fino a 25.000 ore

La tecnologia LED di Philips estende la durata dei prodotti fino a 25.000 ore

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: nero
- Materiale: Metallo/Plastica

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No
- Elemento centrale: Sì

## Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 110 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80

## Varie

- Appositamente progettata per: Funzionale

## Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza: 2,8 cm
- Lunghezza: 28,6 cm
- Peso netto: 0,57 kg
- Larghezza: 28,6 cm

## Service

- Garanzia: 2 anni

### Specifiche tecniche

- Durata fino a: 25.000 ore
- Diametro: 286 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1900
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: 220-240 V
- Apparecchio dimmerabile: No
- LED: Sì
- LED integrato: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 20
- Codice IP: IP20

- Classe di protezione: Classe II

### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514328778
- Peso netto: 0,570 kg
- Peso lordo: 0,699 kg
- Altezza: 29,500 cm
- Lunghezza: 3,300 cm
- Larghezza: 29,000 cm
- Numero del materiale (12NC): 929002661531



Data di rilascio: 2021-12-04  
Versione: 0.150

© 2021 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)