


PHILIPS

Downlight


Func ional

Corp de iluminat Magneos rotund, cu montaj pe suprafe e

Negru



8719514328778



Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Corpul de iluminat Philips LED Slim Downlight oferă un efect de lumină naturală pentru utilizare în aplica ii de iluminat general. Este o capodoperă sub ire pentru tavane joase, creând o ambian ă elegantă oriunde acasă. Lumina confortabilă, neagresivă pentru ochi.

Ușor de experimentat

- Ideal pentru încăperi cu tavane joase, contribuie la crearea unor instala ii de iluminat discrete și subtile.
- Instalare simplă

Calitate premium

- EyeComfort – lumină plăcută ochilor

Material și finisaj

- Material metalic de înaltă calitate

Rezisten ă

- Durată de via ă îndelungată de până la 25.000 de ore

Repere

Adecvat pentru tavane joase Design sub ire

Instalare simplă

Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixați sau să îl agățați în siguranță pe perete sau de tavan și să îl conectați la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

Eyecomfort

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeți lumina care este plăcută ochilor. Aveți grijă de ochii dvs.

Material metalic de înaltă calitate

Material metalic, durabil și atractiv, pentru un finisaj rezistent.

Durată de viață îndelungată de până la 25.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungeste durata de viață a produsului până la 25.000 de ore

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: negru
- Material: metal/plastic

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Piesă centrală: Da

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 110 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Funcțional

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime: 2,8 cm
- Lungime: 28,6 cm
- Greutate netă: 0,57 kg
- Lățime: 28,6 cm

Service

- Garan ie: 2 ani

Specifica ii tehnice

- Durată de via ă de până la: 25.000 ore
- Diametru: 286 mm
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 1900
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la re ea: 220 – 240 V
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Puterea becului inclus: 20
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa II

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8719514328778
- Greutate netă: 0,570 kg
- Greutate brută: 0,699 kg
- Înăl ime: 29,500 cm
- Lungime: 3,300 cm
- Lă ime: 29,000 cm
- Număr material (12NC): 929002661531



Data apariției: 2021-11-15
Versiune: 0.150

© 2021 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com