


PHILIPS

Downlight-valaisin


Toiminnallinen

Magneos, pinta-asennettava
suorakulmainen

White



8719514328792



Miellyttävä LED-valo hemmottelee silmiäsi

Philips LED Slim -alasvalo antaa luonnonvaloa muistuttavan yleisvalaistuksen. Se sopii erityisesti alaslaskettuihin kattoihin ja luo tyylikkään vaikutelman. Miellyttävä valo hemmottelee silmiäsi.

Helppo kokea

- Ihanteellisesti matalakattoisiin huoneisiin soveltuva, huomaamaton ja ympäristöön sulautuva valaisin.
- Helppo asentaa

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa

Materiaali ja viimeistely

- Laadukas metallimateriaali

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 25 000 tuntia

Kohokohdat

Soveltuu matalakattoisiin tiloihin Ohut malli

Helppo asentaa

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai kattoon ja kytke liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Laadukas metallimateriaali

Kestävä ja näyttävä metallimateriaali takaa vankan viimeistelyn.

Käyttöikä jopa 25 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikään jopa 25 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: valkoinen
- Materiaali: metalli/muovi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Keskipiste: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 110 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen

Tuotteen mitat ja paino

- Korkeus: 2,8 cm
- Pituus: 28,5 cm
- Nettopaino: 0,73 kg
- Leveys: 28,5 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2000
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: 220 – 240 V
- Valaisin himmennettävissä: ei
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 20
- IP-koodi: IP20

- Turvallisuusluokka: Luokka II

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514328792
- Nettopaino: 0,730 kg
- Bruttopaino: 0,859 kg
- Korkeus: 29,500 cm
- Pituus: 3,300 cm
- Leveys: 29,000 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 929002661631



Julkaisupäivä:
2022-09-06
Versio: 0.215

© 2022 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com