
PHILIPS

Corp de iluminat cu flux orientat în jos

Funcţional


Corp de iluminat Magneos pătrat cu montaj pe suprafeţe

Alb



8719514328792





Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Corpul de iluminat Philips LED Slim Downlight oferă un efect de lumină naturală pentru utilizare în aplicaţii de iluminat general. Este o capodoperă subţire pentru tavane joase, creând o ambianţă elegantă oriunde acasă. Lumina confortabilă, neagresivă pentru ochi.

Ușor de experimentat
- Ideal pentru încăperi cu tavane joase, contribuie la creare unor instalaţii de iluminat discrete și subtile.
- Instalare simplă

Calitate premium
- EyeComfort – lumină plăcută ochilor

Material și finisaj
- Material metalic de înaltă calitate

Rezistenţă
- Durată de viaţă îndelungată de până la 25.000 de ore

Repere

Adecvat pentru tavane joase Design subţire

Instalare simplă

Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixaţi sau să îl agăţaţi în siguranţă pe perete sau de tavan și să îl conectaţi la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

Eyecomfort

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulţi dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminaţi corespunzător locuinţa. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpâirea, fluctuaţiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensităţii luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerinţele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viaţă, asigurând niveluri constante ale colurilor, fluxului și calităţii luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeţi lumina care este plăcută ochilor. Aveţi grijă de ochii dvs.

Material metalic de înaltă calitate

Material metalic, durabil și atractiv, pentru un finisaj rezistent.

Durată de viaţă îndelungată de până la 25.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungește durata de viaţă a produsului până la 25.000 de ore

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

Rezistenţă

- Număr de cicluri de comutare: 12.500

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 110 °
- Consistenţa culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse
- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă, Garaj
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da

Alte caracteristici
- Intensitate curent lampă: 185 mA
- Eficacitate: 100 lm/W

Dimensiunile și greutatea produsului
- Greutate netă: 0,73 kg
- Înălţime: 2,8 cm
- Lungime: 28,5 cm
- Lăţime: 28,5 cm

Service
- Garanţie: 2 ani

Specificaţii tehnice
- Durată de viaţă de până la: 25.000 ore
- Flux luminos total al instalaţiei de iluminat: 2000
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la reţea: CA 220-240
- Instalaţie de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- Puterea becului inclus: 20
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecţie: Clasa II

Dimensiunile și greutatea ambalajului
- EAN/UPC - produs: 8719514328792
- Greutate netă: 0,73 kg
- Greutate brută: 0,86 kg
- Înălţime: 29,5 cm
- Lungime: 3,3 cm
- Lăţime: 29 cm
- Număr material (12NC): 929002661631

Data apariției: 2024-02-09
Versiune: 0.303

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com