

# PHILIPS

## Downlight


Funktionel

Magneos, firkantet

Sort



8719514328822



## Behageligt LED lys, som skåner dine øjne

Philips LED Slim downlight giver en naturlig lyseffekt til almen belysning. Det er et slankt mesterværk til lave lofter, der giver en elegant stemning overalt i hjemmet. Behageligt lys, der er rart for øjnene.

### Nem at benytte

- Ideel til værelser med lave lofter og er diskret og uforstyrrende.
- Nem installation

### Førsteklasses kvalitet

- EyeComfort - lys, der er skånsomt for øjnene

### Materiale og finish

- Metalmateriale af høj kvalitet

### Holdbarhed

- Lang levetid op til 25.000 timer

# Vigtigste nyheder

## Velegnet til lave lofter Slankt design Nem installation

Slut med installationsproblemer.  
Lampen monteres eller hænges på  
væggen eller loftet og tilsluttes en  
stikkontakt – så er der lys.

## EyeComfort

Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene.  
Mange af os bruger meget tid  
indendørs, og det er derfor vigtigere  
end nogensinde før at have ordentlig  
belysning i hjemmet. Vores produkter  
udsættes for strenge tests indenfor  
kriterier såsom flimren, strobe,  
blænding, farvegengivelse og  
dæmper-effekt for at sikre, at de lever  
op til EyeComfort-kravene. Philips  
LED-pærer leverer ikke blot  
komfortabel belysning, de bliver også  
ved med det gennem hele deres  
levetid og leverer dermed konstant  
lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere  
end et årti. Skift til belysning, der er  
godt for dine øjne. De vil takke dig.

## Metalmateriale af høj kvalitet

Robust og attraktivt metalmateriale  
giver en stærk finish.

## Lang levetid op til 25.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine  
produkters levetid op til 25.000 timer

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

## Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Metal, Plastik

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 12.500

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

## Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 110 °
- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

## Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse,  
Dagligstue, Spisestue, Køkken,  
Hjemmekontor, Garage
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 185 mA
- Effektivitet: 95 lm/W

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,73 kg
- Højde: 2,8 cm
- Længde: 28,5 cm
- Bredde: 28,5 cm

## Service

- Garanti: 2 år

**Tekniske specifikationer**

- Levetid: 25.000 t
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1900
- Lysfarve: 2700
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- LED: Ja
- Pære med wattforbrug inkluderet: 20
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514328822
- Nettovægt: 0,73 kg
- Bruttovægt: 0,86 kg
- Højde: 29,5 cm
- Længde: 3,3 cm
- Bredde: 29 cm
- Materialenummer (12NC): 929002661731



Udgivelsesdato:  
2024-02-01  
Version: 0.303

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)